

Pannello cieco solido con cerniera per Rack Server - 4U

ID prodotto: RKP NLHS4U



Con questo pannello cieco 4U con cerniere è possibile migliorare l'aspetto e il flusso d'aria dei server rack standard da 19" senza rinunciare a un accesso immediato alle apparecchiature server. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

I pannelli ciechi offrono un aspetto ordinato e professionale coprendo spazi vuoti e cavi visibili. L'utilizzo dei pannelli ciechi garantisce un aspetto più ordinato e consente di organizzare al meglio le sale server.

Questo pannello per rack senza fessure vanta un design dotato di cerniere per un'apertura agevole, in modo da semplificare e velocizzare l'accesso ai dispositivi installati in un rack. È possibile aprire rapidamente il pannello, effettuare le regolazioni necessarie e chiuderlo per conferire alle sale server un aspetto ordinato e professionale. È possibile installare il pannello reversibile sul lato destro o sinistro del rack in base alle esigenze. Questo pannello per rack è dotato di dadi e viti per un'installazione immediata.

Il pannello cieco vanta un design senza fessure che convoglia il flusso d'aria nella parte posteriore del rack e non fra gli spazi occupati. L'ottimizzazione del flusso d'aria garantisce il funzionamento delle apparecchiature montate nel rack alla temperatura ottimale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti
- Consente di accedere al rack chiuso grazie al design apri-chiudi
- Consente di direzionare il flusso d'aria verso la parte posteriore del rack e non verso le apparecchiature

Caratteristiche

- Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del rack
- Consente di accedere in modo immediato ai componenti del rack grazie a un pannello apribile con cerniere
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Versatili opzioni di installazione con pannello cieco reversibile che è possibile aprire dal lato destro o sinistro.
- Pannello per rack 4U dal design senza fessure
- Montaggio in rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
- Robusta struttura in acciaio
- Dadi e viti per rack inclusi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	4U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	18.4 in [46.8 cm]

Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Altezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.8 in [52.8 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	1.7 in [4.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello rack senza fessure, con cerniere 4U
	2 - Viti 5/8" #10-32 UNF
	2 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.