

4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier

Product ID: RKP NLHS4U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden tot uw serverapparatuur, met dit scharnierende 4U afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door legeruimte en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken. Door uw server racks van afdekpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Dit solide paneel is voorzien van scharnieren waardoor u snel en eenvoudig toegang heeft tot de apparatuur in uw rack. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Het paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren, net zoals u dat wenst. Bij dit rack paneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand hebt voor een probleemloze installatie.

Het afdekpaneel heeft een solide design waarmee de luchtstroom langs de achterkant van uw rack wordt geleid in plaats van door reeds gebruikte ruimtes. De verbeterde luchtstroom zorgt voor de optimale bedrijfstemperatuur van de apparatuur in uw rack.

De RKP NLHS4U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Leid de luchtstroom langs de achterkant van uw rack in plaats van door uw apparatuur

Features

- Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
- Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 4U solide paneel design
- Monteerbaar aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware	Warranty	2 Years
	U-hoogte	4U
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Montage-opties	Front Mount (Front Only)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Steel
	Lengte product	18.4 in [4.7 cm]
	Breedte product	0.9 in [22 mm]
	Hoogte product	7.0 in [1.8 cm]
	Gewicht product	2.2 lb [1.0 kg]
Verpakkingsinformatie	Package Length	20.9 in [5.3 cm]
	Package Width	7.7 in [2.0 cm]
	Package Height	1.7 in [43 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	Meegeleverd	#10-32 UNF plaatmoeren
	Meegeleverd	4U scharnierend rackpaneel

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**