

Icke-ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Produkt ID: RKPNLHS4U



Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt ha enkel åtkomst till serverutrustning med hjälp av denna svängbara 4U blindpanel. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och synliga kablar. Lägger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städat utseende för ett mer organiserat serverrum.

Denna icke-ventilerade hyllpanel har en svängbar design som kan öppnas för snabb och enkel åtkomst till dina hyllmonterade enheter. Du kan snabbt öppna panelen, göra dina justeringar och när du är klar helt enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. Panelen är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida, så som det passar dina behov bäst. Hyllpanelen levereras med skruvar och muttrar för hyllinstallation så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

Blindpanelen har en icke-ventilerad design som leder luftflödet ner längs hyllans baksida istället för att passera mellan oanvänt utrymme. Förbättrat luftflöde ser till att din hyllmonterade utrustning har optimal temperatur.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp
- Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design
- Led luftflödet längs hyllans baksida istället för genom din utrustning

Funktioner

- Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
- Enkel åtkomst till hyllkomponenter genom att öppna den svängbara panelen
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
- 4U icke-ventilerad hyllpanel
- Monteras på 19" standardhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Tålig stålkonstruktion
- Hyllskruvar och -muttrar medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	4U
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	18.4 in [46.8 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	7.0 in [17.8 cm]

	Produktvikt	2.2 lb [1.0 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	20.8 in [52.8 cm]
	Paketets bredd	7.7 in [19.6 cm]
	Paketets höjd	1.7 in [4.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.6 lb [1.2 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 4U svängbar, icke-ventilerad hyllpanel
		2 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
		2 - #10-32 UNF-korgmuttrar
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.