

Panneau vierge solide 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Nº de produit: RKPNLHS6U



Grâce à ce panneau de remplissage 6U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile à l'équipement. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le panneau de remplissage à charnières crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.

Le panneau de remplissage comporte une charnière qui l'ouvre pour donner rapidement et facilement accès à votre serveur. Vous pourrez ouvrir rapidement le panneau, et après avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack.

De plus, les vis et les écrous compris vous permettront de l'installer sur le rack de serveur pour une installation facile et rapide.

Étant donné que le panneau de remplissage est non ventilé, l'air est dévié vers la base de votre rack et ne passe pas entre les espaces inutilisés. La circulation d'air est améliorée, ce qui assure que l'équipement en rack fonctionne à la température optimale.

Certifications, rapports et compatibilité







Applications

- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
- Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
- Orientez l'air vers l'arrière du rack plutôt que de le faire passer à travers l'équipement

Spécifications techniques

- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
- Panneau de rack non ventilé 6U
- S'installe sur des racks de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Construction robuste en acier
- Écrous et vis de montage inclus

Matériel			
Materiei			

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 6U

Normes de l'industrie EIA RS310-D

Options de fixation Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

> Couleur Noir





Type de boîtier Acier

Longueur du produit 18.3 in [46.5 cm]

Largeur du produit 10.4 in [26.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 3.2 lb [1.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 20.9 in [53.2 cm]

Package Width 11.2 in [28.4 cm]

Package Height 1.7 in [4.2 cm]

Poids brut 3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau de rack non ventilé à charnières 6U

4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po

4 - Écrous cage UNF nº 10-32

1 - Manuel d'instruction

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis