

## Panel Ciego Sólido 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

ID del Producto: RKP NLHS6U



Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", a la vez que se mantiene el fácil acceso a los equipos de servidores, mediante el uso de este panel de relleno 6U. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este panel de relleno con bisagras crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidores da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores.

El panel de relleno tiene un diseño con bisagras que le permite abrir el panel, lo cual facilita el rápido acceso al servidor. Puede abrir rápidamente el panel, realizar los ajustes necesarios de su equipo y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le permite instalarlo en el lado izquierdo o derecho de su rack.

Además, el panel incluye los tornillos y tuercas que serán necesarios para instalarlo en su rack de servidores, a fin de garantizar una instalación fácil y sencilla.

El panel de relleno tiene un diseño sin ventilación que ayuda a guiar el flujo del aire hacia abajo, en la parte trasera de su rack, en lugar de que circule a través de los espacios no utilizados. El flujo de aire mejorado garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKP NLHS6U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y gabinetes de servidores
- Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre
- Contribuya a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar a través del equipo

## Características

- Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
- Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la apertura mediante bisagras del panel
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la derecha
- Panel 6U de diseño sólido (sin ventilación) para racks
- Se instala en racks estándar de 19" con 2 o 4 columnas
- Sólida estructura de acero
- Se incluyen tornillos y tuercas para rack

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	6U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	18.3 in [46.5 cm]



Ancho del Producto	10.4 in [26.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	3.2 lb [1.5 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	21.1 in [53.5 cm]
Ancho de la Caja	11.3 in [28.6 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [38 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Panel sólido abisagrado 6U para rack
	Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
	Tuercas Jaula #10-32 UNF
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

