

6U scharnierend solide afdekpaneel - blindpaneel met scharnier voor server rack

Productcode: RKP NLHS6U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden, met dit 6U-afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het scharnierend afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels af te dekken. Door uw server racks van afdekpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Het afdekpaneel is voorzien van scharnieren, waardoor u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw server. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Het paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren.

Bovendien worden de schroeven en moeren meegeleverd die u nodig hebt om het paneel in uw server rack te installeren, voor een snelle en eenvoudige installatie.

Het afdekpaneel is solide, zodat de luchtstroom langs de achterkant van uw rack wordt geleid in plaats van door ongebruikte ruimtes. De verbeterde luchtstroom zorgt voor de optimale bedrijfstemperatuur van de apparatuur in uw rack.

De RKP NLHS6U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Leid de luchtstroom langs de achterkant van uw rack in plaats van door uw apparatuur

Eigenschappen

- Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
- Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 6U solide rack paneel design
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	6U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	18.3 in [46.5 cm]
Breedte product	10.4 in [26.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]



Gewicht product 3.2 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length 21.1 in [53.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.6 cm]

Package Height 1.5 in [38 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.8 lb [1.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd
6U scharnierend solide rack paneel
5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
#10-32 UNF plaatmoeren
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

