

Icke-ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 6U

Produkt ID: RKP NLHS6U



Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt ha enkel åtkomst med hjälp av denna svängbara 6U blindpanel. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Den svängbara blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och synliga kablar. Läger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städat utseende för ett mer organiserat serverrum.

Blindpanelen har en svängbar design som låter dig öppna panelen för snabb och enkel serveråtkomst. Du kan snabbt öppna panelen, göra dina justeringar och när du är klar helt enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. Panelen är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida.

Dessutom medföljer de skruvar och muttrar som du behöver för att installera den i din serverhylla för att garantera snabb och enkel installation.

Blindpanelen har en icke-ventilerad design som leder luftflödet ner längs hyllans baksida istället för mellan oanvänt utrymme. Förbättrat luftflöde ser till att din hyllmonterade utrustning har optimal temperatur.

RKP NLHS6U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp
- Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design
- Led luftflödet längs hyllans baksida istället för genom din utrustning

Funktioner

- Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
- Enkel åtkomst till hyllkomponenter genom att öppna den svängbara panelen
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
- 6U icke-ventilerad hyllpanel
- Monteras på 19" standardhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Tålig stålkonstruktion
- Hyllskruvar och -muttrar medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	6U
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	18.3 in [46.5 cm]
Produktbredd	10.4 in [26.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.2 lb [1.5 kg]



Förpackning

Package Length	21.1 in [53.5 cm]
Package Width	11.3 in [28.6 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	6U svängbar, icke-ventilerad hyllpanel
	5/8" #10-32 UNF-skruvar
	#10-32 UNF-korgmuttrar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

