

Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación

ID del Producto: RKP NLHV2U



El panel de relleno para rack, con ventilación y bisagras (2U), modelo RKP NLHV2U, se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar la organización y el aspecto de un rack, a la vez que se facilita el acceso y la distribución del flujo del aire. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno, con bisagras, es reversible, lo cual significa que se puede instalar desde el lado izquierdo o derecho, para permitir el fácil acceso al interior del rack, a la vez que se recubren los espacios no utilizados del rack, para un aspecto más profesional.

El panel con ventilación está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo, además de que su diseño con ventilación facilita el flujo del aire sin obstrucciones a través del rack. De fácil instalación, este panel para rack incluye todos los tornillos de instalación (10-32).

Para información sobre paneles sin ventilación, consulte la página sobre el panel de relleno para rack (2U), con bisagras y sin ventilación (RKP NLHS2U).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite rellenar espacios no utilizados entre racks y armarios para servidor, a la vez que permite el acceso al interior del rack

Características

- Con bisagras para facilitar el acceso a los componentes del rack
- Reversible: Se puede instalar para que el panel perforado rack abra desde el lado izquierdo o derecho
- Este armario rack de servidores cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
- El diseño de este panel para rack de 2U cuenta con ventilación
- Fabricación de acero robusta
- Este panel ventilación rack se monta en racks de servidores estándar de 19" de 2 o 4 columnas
- El panel ventilado rack incluye los tornillos para el rack

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.3 in [6.7 mm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Altura del Producto	1.8 in [44.5 mm]
Peso del Producto	11.9 oz [337.7 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	19.8 in [50.4 cm]
---------------------	-------------------



Ancho de la Caja	3.9 in [100.0 mm]
Altura de la Caja	1.6 in [40.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.6 oz [442.3 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Panel para rack, con ventilación y bisagras (2U)
	Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
	Tuercas Jaula #10-32 UNF

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

