

Panneau vierge ventilé à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

N° de produit: RKP NLHV2U



Le panneau de remplissage ventilé à charnières RKP NLHV2U 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour améliorer l'organisation et l'apparence de votre rack, tout en maintenant un accès facile et en guidant la circulation d'air. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le panneau de remplissage à charnières est réversible, ce qui signifie qu'il peut être installé de façon à s'ouvrir depuis le côté gauche ou droite afin de faciliter l'accès à l'intérieur de votre rack, tout en couvrant les espaces du rack inutilisés pour créer un look professionnel.

Le panneau de rack ventilé est en acier de qualité supérieure pour une durabilité à long terme, et la conception ventilée permet à l'air de circuler sans obstruction dans votre rack. Pour en faciliter l'installation, ce panneau de rack est livré avec des vis d'installation pour rack (10-32).

Pour les panneaux non ventilés, veuillez voir notre panneau de remplissage non ventilé à charnières 2U pour rack (RKP NLHS2U).

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Remplissez les espaces inutilisés entre vos pièces d'équipement dans vos armoires et vos racks de serveur, tout en continuant à pouvoir accéder à l'intérieur du rack

## Spécifications techniques

- Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack
- Réversible - installez votre rack de façon à ce qu'il s'ouvre du côté gauche ou droit
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Conception de panneau de rack ventilé 2U
- Construction robuste en acier
- S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
- Inclut des vis pour rack

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	0.3 in [6.7 mm]
Largeur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.4 cm]
Poids du produit	11.9 oz [337.7 g]

---

### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	19.8 in [50.3 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	15.0 oz [426.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Panneau de rack ventilé à charnières 2U
	2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
	2 - Écrous cage UNF n° 10-32

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis