

2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met scharnier

Productcode: RKP NLHV2U



Het RKP NLHV2U 2U scharnierende, robuuste rack ventilatiepaneel wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en de look van uw rack te verbeteren, terwijl u toch gemakkelijk toegang behoudt en een goede luchtstroom wordt bevorderd. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het scharnierende ventilatiepaneel is omkeerbaar, waardoor het zowel van de linker- als rechterkant kan worden geopend, terwijl de ongebruikte rackruimtes worden afgedekt voor een professionele look.

Het ventilerende rackpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur. Bovendien zorgt het ventilatiedesign voor een onbelemmerde luchtstroom door uw rack. Voor gemakkelijke installatie worden bij dit rackpaneel installatieschroeven (10-32) geleverd.

Voor een afdekpaneel zonder ventilatie design, zie ons 2U scharnierend, rackafdekpaneel (RKP NLHS2U).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vul ongebruikte tussenuimtes tussen apparatuur in serverracks en -kasten, terwijl u toch toegang hebt tot de binnenkant van het rack

Eigenschappen

- Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rack componenten
- Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- 2U rack paneel met ventilatie design
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rackschroeven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Gewicht product	11.9 oz [337.7 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.8 in [50.4 cm]
Package Width	3.9 in [100 mm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.6 oz [442.3 g]

Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd	scharnierend 2U Rack ventilatiepaneel
	5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	#10-32 UNF plaatmoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

