


Panneau vierge ventilé 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

N° de produit: RKP NLHV4U



Grâce à ce panneau de remplissage à charnière 4U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile aux espaces inutilisés. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le panneau de remplissage crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.

Le format ventilé du panneau de remplissage favorise le libre passage de l'air à travers votre rack. Le panneau contribue à optimiser la circulation d'air, ce qui assure que l'équipement fonctionnera à la température optimale.

Ce panneau de rack ventilé comporte une charnière qui l'ouvre pour donner rapidement et facilement accès à votre serveur. Vous pourrez ouvrir rapidement le panneau, et après avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack, pour un montage polyvalent. Le panneau de rack est livré avec des vis et des écrous pour l'installation. Bref, tout ce qu'il vous faut pour le monter sans complication !

Le modèle RKP NLHV4U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
- Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
- Augmentez la circulation d'air dans votre rack de serveur grâce à un panneau ventilé qui protège la température de fonctionnement optimale de l'équipement

Spécifications techniques

- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
- Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
- Panneau de 4U s'installant sur n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Construction robuste en acier
- Écrous et vis de montage inclus
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	4U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	7.0 in [17.7 cm]

Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	20.7 oz [585 g]

Informations
d'emballage

Package Length	20.9 in [53.1 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Poids brut	27.4 oz [777 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Panneau de rack ventilé à charnières 4U
	Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
	Écrous cage UNF n° 10-32

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

