

Pannello cieco ventilato con cerniera per Rack Server - 4U

ID prodotto: RKP NLHV4U



Con questo pannello cieco 4U con cerniere è possibile migliorare l'aspetto e il flusso d'aria dei server rack standard da 19" senza rinunciare a un accesso immediato alle apparecchiature server. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

I pannelli ciechi offrono un aspetto ordinato e professionale coprendo spazi vuoti e cavi visibili. L'utilizzo dei pannelli ciechi garantisce un aspetto più ordinato e consente di organizzare al meglio le sale server.

Il pannello cieco è dotato di ventole e garantisce un flusso d'aria privo di ostacoli attraverso il rack. Il pannello ottimizza il flusso d'aria garantendo il funzionamento delle apparecchiature alla temperatura ottimale.

Questo pannello per rack senza fessure vanta un design con cerniere per un'apertura agevole e un accesso semplice e rapido ai server. È possibile aprire il pannello in pochi secondi, effettuare le regolazioni necessarie e chiuderlo per restituire alle sale server un aspetto ordinato e professionale. È possibile installare il pannello reversibile sul lato destro o sinistro del rack per la massima versatilità. Questo pannello per rack è dotato di dadi e viti per un'installazione immediata.

RKP NLHV4U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti

- Consente di accedere al rack chiuso grazie al design apri-chiudi
- Consente di ottimizzare il flusso d'aria nei server rack grazie al design con ventole, per il funzionamento delle apparecchiature alla temperatura ottimale.

Caratteristiche

- Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del rack
- Consente di accedere in modo immediato ai componenti del rack grazie a un pannello apribile con cerniere
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Versatili opzioni di installazione con pannello cieco reversibile che è possibile aprire dal lato destro o sinistro.
- Pannello 4U montabile su qualsiasi rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
- Robusta struttura in acciaio
- Dadi e viti per rack inclusi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	4U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	7.0 in [17.7 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]



Peso prodotto 20.7 oz [585 g]

Informazioni
confezione

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.8 in [45 mm]

Peso spedizione
(confezione) 27.4 oz [777 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Pannello rack con fessure e cerniere 4U

Viti 5/8" #10-32 UNF

Dadi ingabbiati #10-32 UNF

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

