


4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Productcode: RKP NLHV4U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden tot ongebruikte ruimte, met dit scharnierende 4U afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken. Door uw server racks van afdekkpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Het afdekpaneel is geventileerd, waardoor de luchtstroom onbelemmerd door uw rack kan stromen. Het paneel maximaliseert de luchtstroom zodat uw apparatuur altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft.

Dit solide paneel is voorzien van scharnieren waardoor u snel en eenvoudig toegang heeft tot uw server. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Dit rack paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren, voor een veelzijdige installatie. Bij dit rack paneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand hebt voor een probleemloze installatie.

De RKP NLHV4U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Verhoog de luchtstroom in uw server rack met een ventilatiepaneel, waardoor uw apparatuur altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft

Eigenschappen

- Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
- Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 4U paneel dat aan elk standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen kan worden gemonteerd
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	4U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [48.3 cm]
Breedte product	7.0 in [17.7 cm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]

Gewicht product 20.7 oz [585 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.8 in [45 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 27.4 oz [777 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 4U scharnierend ventilerend rack paneel

5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven

#10-32 UNF plaatmoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

