


## Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Produkt ID: RKP NLHV4U



Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt njuta av enkel åtkomst till oanvänt utrymme med hjälp av denna svängbara 4U blindpanel. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och synliga kablar. Läger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städadt utseende för ett mer organiserat serverrum.

Blindpanelen har en ventilerad design som låter luft flöda genom hyllan obehindrat. Panelen hjälper till att maximera luftflödet för att se till att din utrustning har optimal temperatur.

Denna icke-ventilerade hyllpanel har en svängbar design som låter dig öppna panelen för snabb och enkel serveråtkomst. Du kan snabbt öppna panelen, göra dina justeringar och när du är klar helt enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. Denna hyllpanel är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida, för en mångsidig installation. Hyllpanelen levereras med skruvar och muttrar för hyllinstallation så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

RKP NLHV4U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp

- Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design
- Öka luftflödet i serverhyllan med en ventilerad design som hjälper till med att ge din utrustning optimal temperatur

## Funktioner

- Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
- Enkel åtkomst till hyllkomponenter genom att öppna den svängbara panelen
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
- 4U panel som monteras på standard 19" hyllor med 2 eller 4 stolpar
- Tålig stålkonstruktion
- Hyllskruvar och -muttrar medföljer

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	4U
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

---

### Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	7.0 in [17.7 cm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	20.7 oz [585 g]

---

### Förpackning



Package Length	20.9 in [53.1 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Fraktvikt (förpackning)	27.4 oz [777 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4U svängbar, ventilerad hyllpanel
	5/8" #10-32 UNF-skruvar
	#10-32 UNF-korgmuttrar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

