

1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar

Produkt ID: RKPNNLT



Denna 1U rackmonterade ljuspanel passar i alla EIA-310-kompatibla skåp för arbeten som kräver belysning i ditt serverrack. Panelen passar i 1U-utrymmen i alla standard 19-tumsrack och har två 432 mm långa justerbara svanhalslampor. För enkel installation har ljuspanelen en 1,5 m elsladd för att lätt nå PDU-enhet inuti ditt rack.

Med denna rackmonteringslampan riktar du ljuset exakt var du behöver det. Lampan har två lättanpassade lampor som kan placeras oberoende med flexibla svanhalsarmar. Du kan också rikta ljuset så att lamporna fungerar ihop för att förstärka ljuset på en viss plats.

Svanhals-designen ger nästan gränslös rörelse och kan böjas enkelt 360 grader i alla riktningar. Lamporna kan lutas, vridas och roteras så du omedelbart kan växla fram och tillbaka mellan olika lägen.

För enkel användning har rackbelysningen en dimmer för enkel justering. Till skillnad från andra rackmonterade belysningssystem där elkabeln måste kopplas ifrån för att släcka ljuset har LED-racklampan en inbyggd strömbrytare.

1U-rackbelysningen har långvariga LED-lampor som avger mycket lite värme, till skillnad från andra system som använder vanliga glödlampor. Du kan vara säker på att din utrustning inte överhettas på grund av värmen från denna belysning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera i serverrack för att belysa din utrustning
- Perfekt för multimediaskåp i mörka miljöer

Funktioner

- Riktad belysning exakt där du behöver den, med två lättjusterade lampor på oberoende svanhalsarmar
- Få perfekt belysning med dimmer som justerar ljusstyrkan på båda lamporna
- Spara energi med LED-lampor och var lugn för att din utrustning inte överhettas.
- Med strömbrytare för enkel hantering
- Får plats i 1U utrymme

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Industristandarder	EIA-310-D

Prestanda

Allmänna specifikationer	Direct Light Intensity: 42 Lumens
	Diffused Light Intensity: 21 Lumens
Maximal armförlängning	17.0 in [432 mm]

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.25 A
Utspänning	12V DC

Utström	0.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	6

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	1.7 lb [0.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	19.4 in [49.2 cm]
Package Width	4.5 in [11.4 cm]
Paketets höjd	3.9 in [10.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - ljuspanel
	4 - M5 korgmuttrar
	4 - M5-skruvar
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.