

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

ID del Producto: RKNLTL1UV



Este panel de rack 1U con ranuras de ventilación se puede instalar en cualquier rack de servidor estándar de 19", con 2 o 4 postes, para recubrir espacios no utilizados del rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidor da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores.

El panel tiene un diseño con ranuras de ventilación que evitan la obstrucción del flujo del aire a través del rack, a fin de que su equipo funcione a la temperatura óptima.

Para una instalación más sencilla y rápida, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidor estándar de 19", lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzos.

El modelo RKNLTL1UV está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores
- Aumente el flujo de aire de su rack de servidor con este panel con ventilación que mantiene su

equipo en funcionamiento a una temperatura óptima

Características

- Con este panel ciego para rack podrá cubrir los espacios vacíos del rack para crear un entorno ordenado y profesional
- Mantenga sus equipos a la temperatura adecuada con este panel ciego para rack con ventilación que además cubre los espacios no utilizados del rack
- Este panel ciego para rack cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
- Instale esta tapa ciega para rack sin ninguna complicación gracias a un diseño que no requiere herramientas
- Panel ciego para rack 1U que se instala en cualquier rack estándar de 19 pulgadas con 2 o 4 columnas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [44.0 mm]
Altura del Producto	0.9 in [22.0 mm]
Peso del Producto	6.7 oz [190.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	21.1 in [53.5 cm]
---------------------	-------------------

Ancho de la Caja 2.2 in [57.0 mm]

Altura de la Caja 1.5 in [37.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.8 oz [248.6 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Panel con ventilación para rack, sin herramientas (1U)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

