

2U verktygslös, ventilerad blindpanel

Produkt ID: RKPNTL2UV



Den RKPNTL2UV 2U verktygslösa, ventilerade hyllpanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att förbättra organiseringen och utseendet på hyllan på några sekunder. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Blindpanelen har en verktygslös design som sparar tid med sin enkla installation eller frånkoppling, med låssprinter som håller panelen på plats med ett kvarts varvs vridning. Hyllpanelen är tillverkad av stål av högsta kvalitet för långvarig hållbarhet och ger obehindrat luftflöde genom hyllan.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp
- Använd i hyllinstallationer där utrustning behöver bytas/flyttas ofta

Funktioner

- Verktygslös installation/frånkoppling med låssprinter som vrids ett kvarts varv
- 2U ventilerad hyllpanel

- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Tålig stålkonstruktion
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktvikt	10.9 oz [308.9 g]

Förpackning

Package Length	21.3 in [54.2 cm]
Package Width	4.1 in [10.3 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning)	13.5 oz [383.5 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2U verktygslös, ventilerad hyllpanel
-----------------	--------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

