

Gabinete de Servidores Rack a prueba de Ruido - Rack de 12U con Ruedas - 22 Pulgadas de Profundidad

ID del Producto: RKQMCAB12V2



El gabinete silencioso de oficina (12U) para servidores, modelo RKQMCAB12V2, permite alojar de forma discreta un equipo de servidor, de red o audiovisual, con un elegante acabado e insonorización. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Diseñado para mantener en silencio el espacio de trabajo o una sala de juntas, este gabinete para servidor tiene aislamiento por espuma en la parte superior, inferior y trasera, a fin de ofrecer la máxima insonorización. Al minimizar el ruido de los equipos en funcionamiento, hay menos distracciones causadas por el ruido, así que es posible instalar los más importantes equipos de hardware en entornos en que el ruido sea un factor determinante.

Para garantizar un rendimiento pleno de su valioso equipo, este gabinete para servidores ofrece la máxima circulación de aire y un entorno operativo con más enfriamiento, gracias al módulo integrado de 3 ventiladores (3.5 mm, 120 CFM). Además, este gabinete silencioso se integra de forma armónica en una oficina o sala de juntas, gracias al acabado de madera laminada y la ventana frontal de vidrio tintado, la cual facilita la visibilidad de cualquier equipo para su monitorización, así como cerraduras con llave en la parte delantera y trasera, a fin de impedir accesos no autorizados a su interior.

Dado que ofrece versátiles opciones de instalación, este gabinete con aislamiento y cuatro postes tiene un fondo ajustable de 447 mm a 547 mm, a fin de adaptarse a varios tamaños de equipo, y soporta hasta 272 kg de peso. El gabinete también incluye resistentes ruedas instaladas de fábrica, a fin de colocarlo (y, por consiguiente, el servidor) donde sea necesario, sin problemas.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Aisle equipo ruidoso y reduzca el ruido de operación en áreas sensibles, tales como oficinas, salas de juntas y salones de clase
- Permite el montaje de un equipo de servidor o de red en una sala de juntas bien amoblada
- Atractivo armario para servidor que no afea el espacio limitado de una oficina pequeña o doméstica

Características

- Armario 12U con aislamiento, silencioso, para atenuar los sonidos
- Módulo integrado de ventilador, con (3) ventiladores de 8,8cm
- Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
- Elegante acabado de madera con ventana frontal de vidrio tintado
- Capacidad de soporte de peso de hasta 272 kg
- Fondo de montaje ajustable: de 447mm a 547mm
- Cerradura con llave delantera y trasera
- Tanto la ventilación, como los puertos de cables traseros con kit de espuma insonorizante
- Totalmente ensamblado de fábrica
- Ruedas incluidas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U

Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ruedas (incluidas)
	Se envía totalmente ensamblado
Perfil para carriles de montaje	En G
Opciones de enfriamiento	Tres ventiladores incluidos 92mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Airflow Rate	40 CFM
Ruido audible	46dbA a 1 metro
Capacidad de Carga (Estacionario)	598.6 lb [271.5 kg]

Características Físicas

Color	Dark Gray with Wood Finish Top
Tipo de Puerta Delantera	Madera con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad con llave
Tipo de Panel Lateral	Acero
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	18.6 in [47.2 cm]
Profundidad Interna	28.4 in [72.1 cm]

Longitud del Producto	30.8 in [78.3 cm]
Ancho del Producto	27.8 in [70.5 cm]
Altura del Producto	25.3 in [64.2 cm]
Peso del Producto	182.0 lb [82.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	21.6 in [54.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	14.1 in [35.9 cm]
Altura con Ruedas	28.1 in [71.3 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	31.3 in [79.5 cm]
Ancho de la Caja	29.8 in [75.7 cm]
Altura de la Caja	34.2 in [86.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	192.0 lb [87.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack de 12U
	4 - Llaves (2 delante, 2 detrás)
	30 - Destornilladores M6
	30 - Tuercas Jaula M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.