

1m Robuuste USB Multi Oplaadkabel, USB naar Lightning/Micro-USB/Type-C, Apple MFi
Gecertificeerd, Aramide Mantel, Universele 3-in-1 USB Laadkabel voor
iPhone/iPad/Android

Productcode: RLTCUB1MBK



Deze USB Multi Oplaadkabel is de oplossing om via één kabel eenvoudig je Apple Lightning-, USB-C- of Micro-USB-apparaten op te laden.

Met deze USB naar Micro-USB, USB-C of Lightningkabel hoeft je niet langer meerdere oplaadkabels mee te nemen, en kan je eenvoudig overschakelen tussen verschillende mobiele apparaten. Opgelet: de kabel kan slechts één apparaat tegelijkertijd opladen.

Laad je apparaten op via een USB muurlader, autolader of powerbank. De aangesloten connectors zijn snel verwisselbaar voor compatibiliteit met meerdere USB-apparaten.

Het robuuste ontwerp van de kabel zorgt voor optimale bescherming tegen slijtage door veelvuldig dagelijks gebruik. De flexibele TPE-mantel absorbeert de spanningen van herhaalde buigingen en de met aramide versterkte kabelconstructie verbetert de treksterkte voor duurzaamheid op de lange termijn.

Om een USB-C of Lightning mobiel apparaat op te laden of te synchroniseren, sluit je gewoon de corresponderende connector aan op de Micro-USB connector en steek je de stekker in je apparaat. Om een Micro-USB apparaat op te laden of te synchroniseren, sluit je gewoon de middelste connector van de kabel aan op je mobiele apparaat.

RLTCUB1MBK is Apple MFi gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met apparaten die Apple Lightning ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Robuust kabelontwerp verhoogt de duurzaamheid voor langdurig gebruik
- Verminder kabelwarboel en de noodzaak om meerdere oplaadkabels mee te nemen
- Intuïtief connectordesign is eenvoudig te gebruiken voor snelle en eenvoudige verwisselbaarheid

Eigenschappen

- **3-IN-1 OPLAADKABEL:** Maak USB opladen eenvoudig met deze unieke kabel die compatibel is met verschillende USB-C, Micro-USB en Apple-apparaten; Opm: de kabel kan maar op één apparaat tegelijk worden aangesloten
- **DUURZAME CONSTRUCTIE:** Robuust ontwerp is ideaal voor dagelijks gebruik; Versterkt met aramidevezel voor optimale treksterkte; Flexibele TPE-mantel absorbeert buigspanning en voorkomt slijtage; Weerstaat meer dan 30.000+ buigcycli bij $\pm 90^\circ$
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** Apple MFi gecertificeerde kabel voor gegarandeerde compatibiliteit en consistente power output naar iPhone en iPad apparaten met Lightning poorten
- **TOEPASSINGEN:** 3-in-1 oplaadkabel vermindert kabelwarboel en is ideaal voor onderweg; Compatibel met USB-muurladers/docks/hubs/power banks; Ondersteunt 480 Mbps file transfer voor het synchroniseren van mobiele apparaten
- **SPECS:** Zwart; 1 meter; USB-A naar Micro-USB/USB-C/Lightning; Apple MFi Gecertificeerd; Tot 15W 3A; USB 480Mbps (USB 2.0); TPE Mantel met Al-Mylar Afscherming; Vernikkelde Connectors; Buitendiameter.: 5,6mm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A
	Connector B	1 - 5 pin Micro-USB B Male
		1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
		1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	40-65%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.4 in [8.9 mm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [41.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht	1.6 oz [44.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 3-in-1 USB Laadkabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.