

1,8 m Cisco Console Rollover-kabel - RJ45 M/M

Produkt ID: ROLLOVERMM6



Denna 1,8 m långa Cisco konsolkabel/rollover-kabel är en prisvärd ersättningskabel som gör att du kan ansluta din dator till din Cisco®-router, -server eller -nätverksutrustning. Denna hållbara Cisco-konsolkabel är en komplett ersättningskabel som uppfyller Yost standard för seriella enhetsledningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ansluter en datorterminal till en konsolport på en router

Funktioner

- Bärbar design
- Enkel att använda och att installera

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

	Antal ledare	8
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Plattgjuten
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende	Färg	Blå
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	6.1 ft [1.9 m]
	Produktbredd	2.1 in [5.3 cm]
	Produkthöjd	2.1 in [5.3 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [50 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	0.0 in [0.1 mm]
	Paketets bredd	7.9 in [20 cm]
	Paketets höjd	8.7 in [22 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1,8 m Cisco Console Rollover-kabel - RJ45 Ethernet M/M
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.