

Seriell DB9 RS232-förlängare över Cat 5 - Upp till 1000 meter

Produkt ID: RS232EXTC1EU



Den RS232EXTC1EU seriella förlängaren över Cat 5 låter dig öka avståndet på din seriella RS232-anslutning med upp till 1000 meter och ger dig möjligheten att ansluta seriella enheter upp till en kilometer bort från systemet - otroliga 65 gånger längre än en normal seriell RS232-kabel.

Den seriella förlängaren är en kostnadseffektiv lösning och helt och hållet hårdvarubaserad så att du slipper installera program vid installationen som är helt plug-and-play. Hårdvaran kan installeras på ett par minuter med befintligt eller nytt Ethernet-kablage av Cat 5 eller bättre.

Den seriella RS232-förlängaren över Cat 5 är perfekt inom industriövervakning och -kontroll, POS, säkerhet, medicin samt trafikflöde och bevarar RS232-standarden med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Industriella tillämpningar inkluderar kontroll av CNC-maskiner, avsökning av streckodsskannrar, skötsel av utrustning för processkontroll, vägningsstationer och andra tillverkningsapplikationer
- Övervaka och kontrollera medicinsk utrustning, knappsatser/kortskannrar, POS-utrustning, data från fjärrsensorer och många andra seriella kommunikationsutrustningar inom sjukvården
- Förläng anslutningar till magnetremsläsare på POS-enheter, streckodsskannrar, vågar, kvittoskrivare eller skärmar vid kassaapparater

- Avsök data på håll från knappsatser, kortskannrar, kameror eller säkerhetssystem i hemmet
- Fjärrövervakning av sensorer för trafikflödeshantering (flygtrafikledning, motorvägsflöden)

Funktioner

- Förläng avståndet på RS232-kommunikationen med upp till 1000 m
- Dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps
- Kompatibel med alla RS232-kommunikationer
- Använd befintlig Ethernet-infrastruktur med Cat5, 5e, 6 eller bättre för att fjärransluta till seriella enheter
- Stöder datakommunikation full-duplex
- Kompakt design
- Inga drivrutiner eller program behövs vid den enkla plug-and-play-installationen

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	115.2 kbps
Maximalt avstånd	1 km (0.6 mi)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	DB-9 (9-stifts, D-Sub)
	RJ-45
Fjärrenhetskontakter	DB-9 (9-stifts, D-Sub)
	RJ-45

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Cat5 RJ45-kablage krävs
<hr/>		
Ström	Power Source	2 AC-adaptrar medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	55mA
	Utspänning	9V DC
	Utström	1A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	9
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Luftfuktighet	0 % till 95 %
<hr/>		
Utseende	Färg	Silver
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	3.6 in [92 mm]
	Produktbredd	1.3 in [34 mm]
	Produkt höjd	0.9 in [22 mm]
	Produktvikt	2.3 oz [65 g]
<hr/>		

Förpackning

Package Length	12.4 in [31.5 cm]
Package Width	2.2 in [57 mm]
Package Height	5.4 in [13.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	35.3 oz [1000 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	RS232-förlängare lokal enhet
	RS232-förlängare fjärr enhet
	20 cm nollmodemskabel (DB-9 hane till hane)
	Strömadapter
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

