

1m USB-A naar USB-C Laadkabel, Robuuste Fast Charge & Sync Kabel, 3A, USB 2.0, TPE Mantel en Aramidevezels - Witte USB Oplaadkabel

Productcode: RUSB2AC1MW



Deze hoogwaardige USB-C kabel is bestand tegen intensief gebruik zoals o.a. het dagelijkse opladen en synchroniseren van mobiele apparaten. Deze kabel is compatibel met Thunderbolt 3 poorten en is ongetwijfeld een absoluut must voor zowel bedrijfs- als consumententoepassingen.

Gemaakt voor dagelijks gebruik

De duurzame USB-C oplaadkabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen regelmatig gebruik, buigen, en draaien beschermt. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken of kabelkern beschadigingen.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleider vermindert wrijving en biedt meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming
- De TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel

De USB-A naar USB-C kabel is zo ontworpen om te voorkomen dat de connector van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.

- De USB Type C connector biedt 3A uitgangsvermogen voor het opladen van uw USB-C uitwisselbare

apparaten

- De metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
- Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB 2.0 specificaties en biedt een betrouwbare verbinding tussen al uw USB-C apparaten. Verder biedt deze product ook een vermogen van 60W voor het opladen van uw apparaten zonder dat een extra voeding nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw mobiele USB Type C apparaten op

Eigenschappen

- **DUURZAAM:** USB A naar USB C laadkabel versterkt met aramidevezels voor verhoogde treksterkte 5x sterker dan staal. Getest om 10000+ buigcycli bij 180° hoek & 5000+ toevoegingen te weerstaan
- **SPECS:** Lengte: 1m - Kleur: Wit - Connectors: USB-C naar USB-A - USB 2.0 - Versterking: Aramidevezel - Stroom: 3A - Mantel Type: TPE - Afscherming: EMI Bescherming
- **USB-C COMPATIBILITEIT:** Met de rugged data transfer kabel kunt u uw USB Type C apparatuur laden en synchroniseren, waaronder uw iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus & Google Pixel 3a, 3, 4 series
- **FAST CHARGE & SYNC:** Deze hoogwaardige kabel is ontworpen om uw USB-C apparatuur op te laden en te synchroniseren en ondersteunt tot 3A voor snel laden via een USB-A-poort of Quick Charge-stroomadapter
- **FLEXIBELE KABEL:** Gebouwd met een TPE mantel om de spanning van frequente buigingen te absorberen zonder de kern van de kabel te beschadigen. TPE is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor milieuduurzaamheid

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Wit
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	22/32 AWG
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Gewicht product	0.9 oz [26 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.8 in [14.8 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.5 in [1.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [34.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 1 m USB A naar USB C kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.