

2 m (USB-A till USB-C-snabbladdningskabel, robust, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0, vit TPE-mantel och aramidfiber - USB-laddningssladd

Produkt ID: RUSB2AC2MW



Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel

USB-A till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från manteln. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C kompatibla enheter
- Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva ytterligare strömsättning.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

## Funktioner

- **HÅLLBAR:** USB A till USB C-laddkabel förstärkt med aramidfiber för ökad dragstyrka som är fem gånger starkare än stål. Testad för att klara 10 000+ böjcykler i 180° vinkel och 5 000+ införingar
- **SPECIFIKATIONER:** Längd: 2 m | Färg: Vit | Kontakter: USB-C till USB-A | Prestanda: USB 2.0 | Material: Aramidfiber | Effekt: 3 A | Manteltyp: TPE | Avskärmning: EMI-skydd
- **USB-C-KOMPATIBILITET:** Robust dataöverföringskabel som du kan använda för att ladda och synkronisera dina USB Type C-enheter, inklusive iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus och Google Pixel 3a-, 3-, 4-serien
- **SNABBLADDNING OCH SYNKRONISERING:** Denna högkvalitativa sladd har stöd för upp till 3 A för snabb laddning från en USB-A-port eller Quick Charge-strömadapter som utformats för att ladda och synkronisera dina USB C-enheter
- **FLEXIBEL KABEL:** Byggt med en TPE-mantel för att absorbera spänningen från frekventa böjningar utan att skada kabelns kärna. TPE är giftfri, halogenfri och RoHS-certifierad för miljömässig hållbarhet

---

### Hårdvara

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy    | Lifetime                         |
| Kontaktplätering | Nickel                           |
| Kabelmanteltyp   | TPE - Thermoplastic Elastomers   |
| Kabelskärmning   | Aluminiummylarfolie med flätning |

---

### Prestanda

|                    |                         |                                           |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                    | Typ och hastighet       | USB 2.0 - 480 Mbit/s                      |
| <hr/>              |                         |                                           |
| Kontakt(er)        | Connector A             | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)    |
|                    | Connector B             | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| <hr/>              |                         |                                           |
| Utseende           | Färg                    | Vit                                       |
|                    | Kontakttyp              | Rak                                       |
|                    | Tråddimension           | 23/32 AWG                                 |
|                    | Kabellängd              | 6.6 ft [2 m]                              |
|                    | Produktlängd            | 78.7 in [200.0 cm]                        |
|                    | Produktbredd            | 0.5 in [1.2 cm]                           |
|                    | Produkthöjd             | 0.2 in [0.5 cm]                           |
|                    | Produktvikt             | 1.6 oz [45 g]                             |
| <hr/>              |                         |                                           |
| Förpackning        | Förpackningsantal       | 1                                         |
|                    | Paketets längd          | 7.1 in [18.1 cm]                          |
|                    | Package Width           | 4.9 in [12.5 cm]                          |
|                    | Paketets höjd           | 0.6 in [1.5 cm]                           |
|                    | Fraktvikt (förpackning) | 1.8 oz [52.0 g]                           |
| <hr/>              |                         |                                           |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet         | 1 - USB-A till USB-C-kabel                |
|                    |                         |                                           |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.