

Cable de 1m USB a Lightning con Certificación MFi, Cable Rizado de Carga para iPhone, Negro, con Recubrimiento de TPE, Núcleo de Fibra de Aramida, Cable Lightning Rizado

ID del Producto: RUSB2ALT1MBC



Este cable Lightning a USB A rizado puede soportar las exigencias diarias de carga y sincronización de tus dispositivos móviles. Se contrae hasta 38cm, lo que lo hace compacto y cómodo de guardar.

El cable de carga Lightning, de gran durabilidad, tiene un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de los dobleces frecuentes. Esto también permite que el cable se flexione sin estirarse demasiado o dañar su núcleo.

El cable Lightning a USB A está fabricado para evitar que el conector se separe de la cubierta. El moldeado de alivio de tensión extra largo está probado para soportar más de 5.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

El cable durable soporta todas las especificaciones USB 2.0 proporcionando una conexión confiable para todos sus dispositivos Lightning. Además, cuenta con la certificación MFi de Apple, lo que garantiza una carga y sincronización rápida y fiable desde los puertos de carga USB-A.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE USB A A LIGHTNING:** El cable rizado se estira hasta 1m y se contrae hasta 38cm, lo que evita que se enrede y estorbe. La cubierta de TPE, hace que sea fácil de enrollar y guardar en la consola del vehículo o en la guantera
- **DISEÑO REFORZADO:** Cable USB A 2.0 de Alta Calidad reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción. Soporta más de 10000 inserciones y más de 5000 ciclos de flexión a 180° Revestimiento de TPE y alivio de tensión
- **CERTIFICACIÓN APPLE MFI:** Garantiza una carga/sincronización rápida y fiable desde el puerto cargador USB-A para dispositivos Lightning, incluyendo iPhones Pro/Max/Mini/XR hasta iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARGUE DISPOSITIVOS LIGHTNING:** El cable rizado de alta resistencia carga dispositivos con un puerto Lightning, incluyendo AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse y Siri Remote, ideal para su uso en Estaciones de Carga
- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** 1m | Negro | Rizado | Conectores: Lightning y USB A | Rendimiento: USB 2.0 480Mbps | Refuerzo: Fibra de aramida | Tipo de cubierta: TPE | Blindaje: Al-Mylar | Cable de carga para iPhone de alta resistencia

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	39.4 in [1000 mm]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - Conector Apple Lightning (8 pines)
Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 80°C (32 to 176°F)
Temperatura de	0 to 80°C (32 to 176°F)

Almacenamiento

Humedad 0% a 95% HR

Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [1000 mm]
Cable OD	0.1 in [3.1 mm]
Longitud del Producto	15.1 in [38.3 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable rizado USB-A a Lightning

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.