

Cavo Lightning a USB-A da 1m Certificato MFi, Cavetto iPhone Spiralato di Ricarica/Alimentazione, Resistente Cavo USB a Lightning in Fibra Aramidica con Rivestimento TPE, Cavo Caricatore Nero

ID prodotto: RUSB2ALT1MBC



Questo cavo Lightning a USB-A spiralato risponde alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 38 cm rendendolo così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Questo resistente cavo di ricarica da USB A a Lightning ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettersi senza allungarsi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Questo cavo da USB A a Lightning è progettato per evitare che il connettore si separe dal rivestimento. Il suo rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo compatibile con le specifiche USB 2.0 garantisce una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi Lightning. È anche certificato Apple MFi che assicura carica e sincronizzazione veloce e affidabile dalle porte USB-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO LIGHTNING A USB-A:** Questo cavo a spirale si estende fino a 1m e si contrae fino a 38 cm impedendo che si aggrovigli; Il rivestimento in TPE lo rende resistente, morbido e flessibile e quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto
- **DESIGN ROBUSTO:** Cavo da USB A a Lightning in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180°. Il rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile
- **CERTIFICATO APPLE MFI:** cavo adattatore da USB-A a Lightning per garantire una carica/sincronizzazione veloce e affidabile dalla porta di ricarica USB-A per i dispositivi Lightning, inclusi iPhone Pro/Max/Mini/XR fino a iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARICA I DISPOSITIVI LIGHTNING:** Il cavo a spirale per carichi pesanti carica i dispositivi con una porta Lightning, inclusi AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso nelle stazioni di ricarica
- **SPECIFICHE:** Lunghezza: 1m | Colore: Nero | Tipo di cavo: A spirale | Connettori: Lightning e USB A | Prestazioni: USB 2.0 480Mbps | Rinforzo: Fibra Aramidica | Tipo di rivestimento: TPE | Schermatura: Alluminio | Resistente Cavo di ricarica per iPhone

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Lunghezza max cavo	39.4 in [1000 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
-------------------------	-------------------------

Temperatura di conservazione 0 to 80°C (32 to 176°F)

Umidità 0% a 95% HR

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	39.4 in [1000 mm]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	15.1 in [38.3 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Spiralato USB-A a Lightning
--------------------------	--------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

