

1m USB-C Laadkabel, Robuuste Fast Charge & Sync Type C Kabel, 60W (3A) PD, USB 2.0, TPE Mantel en Aramidevezels - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: RUSB2CC1MB



Deze hoogwaardige USB-C kabel is bestand tegen intensief gebruik zoals o.a. het dagelijkse opladen en synchroniseren van mobiele apparaten. Deze kabel is compatibel met Thunderbolt 3 poorten en is ongetwijfeld een absoluut must voor zowel bedrijfs- als consumententoepassingen.

De duurzame USB-C oplaadkabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen regelmatig gebruik, buigen, en draaien beschermt. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken of kabelkern beschadigingen.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleider vermindert wrijving en biedt meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming
- De TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel

De USB-C naar USB-C kabel is zo ontworpen om te voorkomen dat de connector van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.

- De USB Type C connector biedt 3A uitgangsvermogen voor het opladen van uw USB-C uitwisselbare apparaten
- De metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt

- Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB 2.0 specificaties en biedt een betrouwbare verbinding tussen al uw USB-C apparaten. Verder biedt dit product ook een vermogen van 60W voor het opladen van uw apparaten zonder dat een extra voeding nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw mobiele USB Type C apparaten op

Eigenschappen

- **DUURZAAM:** USB C oplaadkabel met aramidevezels voor hoge treksterkte, waardoor de betrouwbaarheid en levensduur van de kabel wordt verlengd. Getest om 10000+ buigcycli bij 180° hoek & 5000+ toevoegingen te weerstaan
- **FLEXIBELE KABEL:** TPE mantel absorbeert spanning van frequente buigingen en beschermt de kern van deze robuuste USB C naar USB C kabel. TPE is niet-toxisch, halogeenvrij & RoHS-gecertificeerd voor milieuduurzaamheid
- **USB-C COMPATIBILITEIT:** Laad en synchroniseer gegevens op uw USB C-apparaten, waaronder iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel, Nexus and other Type C laptops/tablets; (*Opgelet: USB 2.0-kabels ondersteunen geen video)
- **ONDERSTEUNT FAST CHARGE:** Geschikt voor USB Type C-apparaten en laders van 5V, 9V, 12V, 15V, 20V en voor het opladen van een Thunderbolt 3- of USB-C-laptop, waaronder MacBook Pro, HP, Dell, Surface
- **SPECS:** Lengte: 1m - Kleur: Zwart - Connectors: USB-C naar USB-C Male/Male - USB 2.0 - Versterking: Aramidevezel - Stroom: 3A/60W - Mantel Type: TPE - Afscherming: EMI Bescherming

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Voeding	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	0% ~ 85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	22/30 AWG
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [6.5 mm]
	Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]

Breedte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.