

2 m USB-C-snabbbladdningskabel, robust, laddning och synkronisering, 60 W (3 A) PD, USB 2.0, vit TPE-mantel och aramidfiber - USB C-laddningssladd

Produkt ID: RUSB2CC2MW



Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel

USB-C till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C kompatibla enheter
- Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva ytterligare strömsättning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

Funktioner

- **HÅLLBAR:** USB C-laddningskabel med aramidfiber för hög draghållfasthet, vilket ökar kabelns tillförlitlighet och livslängd. Testad för att klara 10 000+ böjcykler i 180° vinkel och 5 000+ införingar
- **FLEXIBEL KABEL:** TPE-manteln absorberar spänningen från frekventa böjningar och skyddar kärnan i den robusta USB C-till-USB-C-kabeln. TPE är giftfri, halogenfri och RoHS-certifierad för miljömässig hållbarhet
- **USB-C-KOMPATIBILITET:** Ladda och synkronisera data på dina USB C-enheter, inklusive iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel, Nexus och andra bärbara datorer och surfplattor av typ C. (*Observera att USB 2.0-kablar inte stöder video)
- **STÖDER SNABBLADDNING:** Fungerar med USB Type C-enheter och laddare på 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V och kan ladda en bärbar dator med Thunderbolt 3 eller USB-C, inklusive MacBook Pro, HP, Dell, Surface
- **KABELNS SPECIFIKATIONER:** Längd: 2 m | Färg: Vit | Kontakter: USB-C till USB-C hane/hane | Prestanda: USB 2.0 | Förstärkning: Aramidfiber | Effekt: 3 A/60 W | Manteltyp: TPE | Avskärmning: EMI-skydd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Ström	Power Delivery	60W
Utseende	Färg	Vit
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	22/30 AWG
	Kabellängd	6.4 ft [2.0 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.2 in [6.2 mm]
	Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.4 in [16.3 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.6 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2 m USB C-kabel
Warranty Information		

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.