

Cable USB-C de 1m - Acodado - USB 10 Gbps - Entrega de Alimentación de 100W (5A)
- Modo Alt. de DP 8K 60 Hz / 4K 144 Hz - Cable USB Tipo C - Compatible con
Thunderbolt

ID del Producto: RUSB31CC1MBR



Conecte dispositivos USB de 10 Gbps de origen y periféricos, utilizando este resistente cable USB Type-C en ángulo recto de 1m. Coloque la conexión USB-C en ángulo recto a lo largo del dispositivo para reducir el desorden de cables y evitar el esfuerzo prolongado al doblarlo.

Es ideal para la transferencia de datos a 10Gbps a dispositivos de almacenamiento externo habilitados para USB-C, o como conexión de un solo cable desde una base USB-C a un ordenador portátil.

El resistente cable USB-C admite vídeo de hasta 4K a 60 Hz a través de DisplayPort 1.2 Alt Mode, y es compatible con 1080p y resoluciones inferiores.

Diseñado para soportar un uso intensivo, el cable USB-C cuenta con un núcleo de fibra de aramida y un revestimiento exterior de TPE duradero. Esta construcción de alta resistencia protege contra el deshilachado o la rotura y resiste los enredos.

Este cable USB Tipo-C cuenta con Power Delivery (PD) 3.0 con una salida PD de hasta 100 W. Alimente y cargue un portátil USB-C, como Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface con una salida de hasta 100 W a través de USB Power Delivery 3.0. Conecte el cable USB-C de un portátil a un cargador de pared USB-C o a una docking station.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE USB EN ÁNGULO RECTO** Cuenta con un conector USB-C en ángulo recto - Ideal para conectar en espacios reducidos - El conector de 90 grados optimiza el tendido del cable sin ejercer una tensión innecesaria sobre el conector y el dispositivo
- **CONSTRUCCIÓN DURADERA:** Reforzado con fibra de aramida para mejorar la flexibilidad y la protección frente al desgaste - Robustos aliviadores de tensión con radio de doblez de 8mm - Conectores niquelados clasificados para más de 10.000 ciclos de inserción
- **USB-C CON TODAS LAS FUNCIONES:** Admite velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps, Modo Alt. de DP 8K 60Hz y entrega de alimentación de 100 W - Compatibilidad universal entre portátiles USB-C, docking stations, monitores UHD y dispositivos externos
- **DISEÑO PENSADO:** Chip E-Marker incorporado para una salida consistente de datos, vídeo y entrega de alimentación - Cubierta de TPE flexible no tóxica - No contiene halógenos - RoHS - Blindaje de aluminio-mylar para una mayor protección EMI
- **RENDIMIENTO:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Modo Alt. de DP 1.2; 100 W de entrega de alimentación - 1m - Negro - Diámetro exterior de 4,8mm - Acople y cargue un portátil USB-C a través de una sola conexión

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Gold and Nickel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Longitud Máxima del Cable	3.3 ft [1 m]
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz

Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
<hr/>	
Conector(es)	
Conector A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 2, USB 3.1, y USB SuperSpeed de 10Gbps
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Power Delivery	100W
Alimentación de Salida	5A
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0%~85%
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Negro
Estilo de Conector	Right Angle to Straight
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	3.2 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	1.5 oz [43.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1m USB-C Acodado a la Derecha
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

