

Câble USB-C de 1m, Coudé à Droite, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode, Cordon USB C Robuste - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: RUSB31CC1MBR



Connectez des périphériques et des sources USB 10Gbps avec ce câble USB Type-C en angle droit robuste de 1 mètre. Positionnez la connexion USB-C en angle droit sur l'appareil pour réduire l'encombrement des câbles et éviter la tension prolongée due aux pliures.

Il est idéal pour le transfert de données à 10Gbps vers des dispositifs de stockage externes compatibles USB-C, ou comme connexion unique entre une station d'accueil USB-C et un ordinateur portable.

Le câble USB-C robuste prend en charge une vidéo allant jusqu'à 8K 60Hz ou 4K 144Hz via le mode Alt DisplayPort 1.4, et est compatible avec des résolutions 1080p et inférieures.

Conçu pour résister à une utilisation intensive, le câble USB-C dispose d'un noyau en fibre d'aramide et d'une gaine extérieure en TPE durable. Cette construction robuste protège contre l'effilochage ou la rupture et résiste aux enchevêtrements.

Ce câble USB Type-C prend en charge la technologie Power Delivery (PD) 3.0 avec une puissance de sortie allant jusqu'à 100W. Alimentez et chargez un ordinateur portable USB-C, tel qu'un Apple MacBook, Lenovo ThinkPad ou Microsoft Surface, avec une puissance allant jusqu'à 100W via USB Power Delivery 3.0. Connectez le câble USB-C d'un ordinateur portable à un chargeur mural USB-C ou une station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB À ANGLE DROIT** : Le câble USB-C est doté d'un connecteur USB-C à angle droit; Idéal pour se connecter dans les petits espaces; Le connecteur à 90° optimise l'acheminement du câble sans imposer de contraintes inutiles au connecteur et à l'appareil
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Le câble est renforcé avec de la fibre aramide pour améliorer la flexibilité/protection contre les flexions/usure; Des serre-câbles avec un rayon de courbure de 8 mm; Des connecteurs évalués au-delà de 10 000 cycles d'insertion
- **USB-C COMPLET** : Le câble USB-C à angle droit prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbps, le mode Alt DP 8K 60Hz et le PD 100W; Compatibilité universelle entre les PC USB-C, les docks, les moniteurs UHD et les périphériques externes
- **CONCEPTION PENSÉE** : Puce E-Marker intégrée pour une sortie cohérente des données, de la vidéo et de PD; Gaine extérieure TPE flexible, sans halogène et conforme à la directive RoHS; Écran en aluminium-mylar pour une meilleure protection contre les EMI
- **PERFORMANCE** : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode 1.2; 100W Power Delivery; 1m; Noir; 4,8mm O.D.; Connectez et chargez un ordinateur portable USB-C via une seule connexion; Optimisez l'acheminement des câbles vers un périphérique USB-C

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Gold and Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.2
Longueur max. de câble	3.3 ft [1 m]
Résolutions numériques max.	8K 60Hz

Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Remarque	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 et SuperSpeed USB 10Gbps
<hr/>	
Alimentation	
Power Delivery	100W
Courant de sortie	5A
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0%~85% HR
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Style de connecteur	Right Angle to Straight
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur du produit	3.2 ft [1.0 m]
Largeur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]

Poids du produit 1.5 oz [43.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.8 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C à Angle Droit de 1 m
-----------------------	--------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis