

1m USB-C Kabel, Robuuste Haakse USB 5Gbps Type C Kabel, 100W (5A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode - Thunderbolt Compatibel

Productcode: RUSB31CC1MBR



Sluit USB 5 Gbps bron- en randapparaten aan met deze 1m lange rugged USB Type-C kabel met rechte hoek. Plaats de haakse USB-C aansluiting langs het apparaat om kabelwarboel te verminderen en langdurige belasting door buigen te voorkomen.

Ideaal voor 5Gbps data transfer naar externe USB-C opslagapparatuur, of om via één kabel een USB-C dock op een laptop aan te sluiten.

De duurzame USB-C kabel ondersteunt tot 4K 60Hz video via DisplayPort 1.2 Alt Mode en is compatibel met 1080p en lagere resoluties.

De USB-C kabel is ontworpen om zwaar gebruik te kunnen weerstaan dankzij de Aramide vezelkern en duurzame TPE mantel. Deze heavy-duty constructie beschermt tegen rafelen of breken en voorkomt knopen.

Deze USB Type-C kabel is voorzien van Power Delivery (PD) 3.0 met tot 100W PD-output. Gebruik de USB-C kabel om een laptop te verbinden met een USB-C muurlader of docking station. Ideaal voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals Apple MacBook, Lenovo ThinkPad of Microsoft Surface met maximaal 100W vermogen via USB Power Delivery 3.0.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HAAKSE USB KABEL:** Rugged USB Type-C kabel heeft een USB-C connector met rechte hoek; Ideaal voor aansluiting in nauwe ruimtes; 90 graden connector zorgt voor optimale routing van de kabel zonder onnodige belasting van de connector en het apparaat
- **DUURZAME BOUW:** De USB-C-kabel is versterkt met aramidevezels voor meer flexibiliteit en bescherming tegen veelvuldig buigen en slijtage; Robuuste trekонтasting met een buigradius van 8mm; Vernikkelde connectors bestand tegen meer dan 10.000 aansluitcycli
- **FULL-FEATURE USB-C:** Haakse USB-C kabel ondersteunt transfer snelheden tot 10 Gbps, 4K 60Hz DP Alt Mode en 100W Power Delivery; Universele compatibiliteit tussen USB-C laptops, docking stations, UHD monitors en externe apparaten
- **DOORDACHT ONTWERP:** Ingebouwde E-marker chip voor consistente data, video en Power Delivery output; Flexibele TPE mantel is gifvrij, halogeenvrij en is RoHS compliant; Aluminium-mylar afscherming voor betere EMI bescherming
- **PERFORMANCE:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2; 100W Power Delivery; 1m; Zwart; 4.8mm Buitendiameter; Een USB-C laptop docken en laden over één connectie; Optimale kabelgeleiding naar een USB-C apparaat

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Gold and Nickel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale kabellengte	3.3 ft [1 m]
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)	Connector A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 en SuperSpeed USB 10Gbps
Voeding	Power Delivery	100W
	Uitgangsstroom	5A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Right Angle to Straight
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [4.8 mm]
	Lengte product	3.2 ft [1.0 m]
	Breedte product	1.0 in [2.6 cm]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1m Haakse USB-C Kabel
-------------	---------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.