

50cm USB-C Kabel, Robuuste Haakse USB 5Gbps Type C Kabel, 100W (5A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode - Thunderbolt Compatibel

Productcode: RUSB31CC50CMBR



Sluit USB 5 Gbps bron- en randapparaten aan met deze 50cm lange rugged USB Type-C kabel met rechte hoek. Plaats de haakse USB-C aansluiting langs het apparaat om kabelwarboel te verminderen en langdurige belasting door buigen te voorkomen.


Ideaal voor 5Gbps data transfer naar externe USB-C opslagapparatuur, of om via één kabel een USB-C dock op een laptop aan te sluiten.

De duurzame USB-C kabel ondersteunt tot 4K 60Hz video via DisplayPort 1.2 Alt Mode en is compatibel met 1080p en lagere resoluties.

De USB-C kabel is ontworpen om zwaar gebruik te kunnen weerstaan dankzij de Aramide vezelkern en duurzame TPE mantel. Deze heavy-duty constructie beschermt tegen rafelen of breken en voorkomt knopen.

Deze USB Type-C kabel is voorzien van Power Delivery (PD) 3.0 met tot 100W PD-output. Gebruik de USB-C kabel om een laptop te verbinden met een USB-C muurlader of docking station. Ideaal voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals Apple MacBook, Lenovo ThinkPad of Microsoft Surface met maximaal 100W vermogen via USB Power Delivery 3.0.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HAAKSE USB KABEL:** Rugged USB Type-C kabel heeft een USB-C connector met rechte hoek; Ideaal voor aansluiting in nauwe ruimtes; 90 graden connector zorgt voor optimale routing van de kabel zonder onnodige belasting van de connector en het apparaat
- **DUURZAME BOUW:** De USB-C-kabel is versterkt met aramidevezels voor meer flexibiliteit en bescherming tegen veelvuldig buigen en slijtage; Robuuste trekontlasting met een buigradius van 8mm; Vernikkelde connectors bestand tegen meer dan 10.000 aansluitcycli
- **FULL-FEATURE USB-C:** Haakse USB-C kabel ondersteunt transfer snelheden tot 10 Gbps, 8K 60Hz DP Alt Mode en 100W Power Delivery; Universele compatibiliteit tussen USB-C laptops, docking stations, UHD monitors en externe apparaten
- **DOORDACHT ONTWERP:** Ingebouwde E-marker chip voor consistente data, video en Power Delivery output; Flexibele TPE mantel is gifvrij, halogeenvrij en is RoHS compliant; Aluminium-mylar afscherming voor betere EMI bescherming
- **PERFORMANCE:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz DP Alt Mode 1.2; 100W Power Delivery; 50cm; Zwart; 4.8mm Buitendiameter; Een USB-C laptop docken en laden over één connectie; Optimale kabelgeleiding naar een USB-C apparaat

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data,
-------------	--

24 Pin, 10 Gbps)

1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Voeding

Power Delivery 100W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0%~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Right Angle to Straight

Kabellengte 19.7 in [50 cm]

Buitendiameter kabel 0.2 in [4.8 mm]

Lengte product 19.7 in [50.0 cm]

Breedte product 1.0 in [2.6 cm]

Hoogte product 0.2 in [6.3 mm]

Gewicht product 0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 7.4 in [18.9 cm]

Breedte Verpakking 5.0 in [12.7 cm]

Hoogte Verpakking 0.4 in [1.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.0 oz [28.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 50cm Haakse USB-C Kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.