

2m tålig, vitt USB-C till Blixtkabel - Hård, tålig aramifiber USB typ C till Blixtladdare/synkron strömsladd - Apple MFi-certifierad iPad/iPhone 12

Produkt ID: RUSBCLTMM2MW



Den här 2m vitt USB C till Blixtkabeln klarar de dagliga kraven på laddning och synkronisering av iPad, iPhone eller andra mobila enheter med Blixtkontakter. Den starka och tåliga kabeln har testats för att tåla hårt slitage, slitage och vinter- och sommarbruk i bilar och är en must-have för både företags- och konsumenttillämpningar.

Långvarig USB C-till-Blixtkabel har en aramidfiberförstärkning som skyddar den från påfrestningar från täta böjar och vrister. På så sätt kan den tunga kabeln också flöda utan att överbelastas och kabelns kärna förstärks.

- Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet
- Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet
- EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning
- TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och miljövänlig

Den förstärkta kabeln är konstruerad så att kontakten inte kan skiljas från jackan. Den extra långa klämningsformningen provas för att motstå mer än 10 000+ böjcykler i 180° vinkel. Dessutom gör den förbättrade inre formningen att det inte går att knäcka och minskar kabelskadorna.

- Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter
- Metallschild skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Ståltreief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

Funktioner

- **HÅLLBAR:** 201 cm Kraftig Lightning-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet som ökar kabelns tillförlitlighet och livslängd. Testad för att tåla 10 000+ böjningscykler vid 180° och 5 000+ insättningar
- **FLEXIBEL KABEL:** TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk i bilen
- **APPLE MFI-CERTIFIERAD:** USB-C till Lightning-adapterkabel för garanterat snabb och tillförlitlig laddning/synkronisering från USB-C-laddare till Lightning-enheter inklusive iPhone Pro/Max/Mini/XR upp till iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **SNABB AVGIFTSBLIXTRUSTNING:** Tålig/stark sladd har stöd för snabb laddning med Power Delivery-laddare från Apple 18 W upp till 96 W USB-C-adaptrar. Perfekt för laddningsstationer. Laddningsenheter inklusive AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse & Siri Remote
- **KABELART:** Längd: 2m | Färg: vitt | Kopplingar: Blixt och USB-C | Prestanda: USB 2.0 480 Mbit/s | Förstärkning: Aramid Fiber | Typ av domkraft: TPE | Sköld: Al-Mylar | StjärtTech.com i 2 år

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)	Connector A	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
		1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Utseende	Färg	Vit
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	22/32 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	78.7 in [2000.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkt höjd	0.2 in [0.6 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.3 in [18.5 cm]
	Paketets bredd	3.0 in [7.6 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.7 oz [76.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2 m Lightning-kabel
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.