

Cable Resistente USB-A a Lightning de 1 m Blanco - Cable de Alimentación y Sincronización USB Tipo A a Lightning con Fibra de Aramida Robusta - Con Certificación MFi de Apple - iPad/iPhone 12

ID del Producto: RUSBLTMM1M



Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante el invierno o verano en el auto, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Este duradero cable Lightning está reforzado con fibra aramid, lo cual lo protege de la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes. Esto además permite que el cable sea flexible sin que se estire demasiado y refuerza su estructura interna.

Características importantes del cable

- La fibra aramid le aporta fortaleza y durabilidad al cable
- Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables, además de ecológico

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobles a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas y reduce los daños al cable.

Características importantes del conector

- El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS
- El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa. El modelo RUSBLTMM1M es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com. Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

El modelo RUSBLTMM1M es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** Longitud: 1 m | Color: Blanco | Conectores: Lightning y USB-A | Rendimiento: USB 2.0 480Mbps | Refuerzo: Fibra de aramida | Tipo de Cubierta: TPE | Protector: Al-Mylar | Respaldo por StaTech.com por 2 años
- **CARGUE DISPOSITIVOS CON PUERTO LIGHTNING:** Compatible con dispositivos equipados con puerto Lightning, incluyendo AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse y Siri Remote
- **CON CERTIFICACIÓN MFI DE APPLE:** Cable adaptador de USB-A a Lightning que garantiza una carga/sincronización rápida y confiable para dispositivos Lightning, incluyendo iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CABLE FLEXIBLE:** La cubierta de TPE absorbe el la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste

provocado por del uso frecuente en el auto

- DURABLE: Cable Lightning de 1 m con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión, lo cual aumenta la fiabilidad y la vida útil del cable. Este cable fue probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión a 180° y más de 5000 inserciones

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - Conector Apple Lightning (8 pines)

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
Peso del Producto	0.9 oz [26 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB a Lightning
---------------------	---------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.