

## Cable Resistente USB-A a Lightning de 1 m Negro - Cable de Alimentación y Sincronización USB Tipo A a Lightning con Fibra de Aramida Robusta - Con Certificación MFi de Apple - iPad/iPhone 12

ID del Producto: RUSBLTMM1MB



Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante el invierno o verano en el coche, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

El duradero cable Lightning tiene un refuerzo DuPont™ Kevlar® que lo protege de la tensión causada por las torceduras y dobleces frecuentes. Esto además permite que el cable sea flexible sin que se estire demasiado y refuerza su estructura interna.

Características importantes del cable<ol>

- La fibra aramid Kevlar le aporta fortaleza y durabilidad al cable
- Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables, además de ecológico</ol>

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas y reduce los daños al cable.

Características importantes del conector<ol>

- El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS
- El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa. El modelo RUSBLTMM1MB es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

El modelo RUSBLTMM1MB es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

### Características

- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** Longitud: 1 m | Color: Negro | Conectores: Lightning y USB-A | Rendimiento: USB 2.0 480Mbps | Refuerzo: Fibra de aramida | Tipo de Cubierta: TPE | Protector: Al-Mylar | Respaldo por StaTech.com por 2 años
- **CARGUE DISPOSITIVOS CON PUERTO LIGHTNING:** Compatible con dispositivos equipados con puerto Lightning, incluyendo AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse y Siri Remote
- **CON CERTIFICACIÓN MFI DE APPLE:** Cable adaptador de USB-A a Lightning que garantiza una carga/sincronización rápida y confiable para dispositivos Lightning, incluyendo iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CABLE FLEXIBLE:** La cubierta de TPE absorbe el la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste provocado por del uso frecuente en el auto
- **DURABLE:** Cable Lightning de 1 m con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión, lo cual aumenta la fiabilidad y la vida útil del cable. Este cable fue probado para soportar más de 10000 ciclos

de flexión a 180° y más de 5000 inserciones

---

Hardware

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | 2 Years                                     |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers              |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

Rendimiento

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

---

Conector(es)

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Conector A | USB Type-A (4 pines) USB 2.0       |
| Conector B | Conector Apple Lightning (8 pines) |

---

Características Físicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Color                 | Negro              |
| Estilo de Conector    | Recto              |
| Calibre del Conductor | 22/32 AWG          |
| Longitud del Cable    | 39.4 in [100 cm]   |
| Longitud del Producto | 39.4 in [100.0 cm] |
| Ancho del Producto    | 0.5 in [13.0 mm]   |
| Altura del Producto   | 0.2 in [6.0 mm]    |
| Peso del Producto     | 0.5 oz [15.0 g]    |

---

Información de la Caja

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| Ancho de la Caja    | 3.0 in [75.0 mm] |
| Altura de la Caja   | 0.6 in [15.0 mm] |



Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [15.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable USB a Lightning

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

