

Câble Lightning vers USB A 1 m - Câble Chargeur Noir USB Type A Vers Connecteur Lightning - Renforcé avec Fibre Aramide Résistante - Certifié Apple MFI - iPad Air iPhone 11

N° de produit: RUSBLTMM1MB

Ce câble USB vers Lightning résiste aux exigences quotidiennes de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure d'une utilisation quotidienne et aux transports en voiture été comme hiver, ce câble robuste convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Le câble durable Lightning bénéficie d'un renforcement en aramide qui le protège des contraintes de pliures et torsions fréquentes. Ce revêtement apporte également une grande flexibilité au câble sans trop l'étirer et renforce le centre du câble.

Caractéristiques principales du câble

- La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec une feuille en aluminium-mylar à blindage tressé
- Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) écologique, plus souple et flexible qu'un câble PVC standard

Ce câble est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°. De plus, l'amélioration du moulage intérieur résiste à la fissuration et réduit les dommages.

Caractéristiques principales du connecteur

- Le connecteur Lightning délivre 12 W pour charger vos appareils iOS
- La protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion
- Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance complets sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité à nos clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle RUSBLTMM1MB est un câble Lightning certifié Apple MFi qui bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

<small>Remarque : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours et compagnie.</small>

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning

Spécifications techniques

- **DURABLE:** câble Lightning vers USB-A avec fibre aramide Kevlar pour une résistance élevée et une plus longue durée de vie. Testé pour résister à +10000 cycles de flexions 180° et +5000 insertions
- **CÂBLE FLEXIBLE:** la gaine en TPE absorbe les contraintes de flexion sans endommager le noyau du câble de charge et un fil/connecteur résistant le protège contre l'usure, par exemple en voiture
- **CERTIFIÉ APPLE MFI :** charge rapide et fiable garantie à partir d'un chargeur/port USB-A pour appareils Lightning, y compris iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES LIGHTNING :** cordon de charge résistant et compatible avec les appareils Lightning comme AirPods, clavier Magic, Magic Trackpad, Magic Mouse et la télécommande Siri
- **SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE :** Longueur : 1 m | Couleur : noir | Connecteurs : Lightning vers USB-A | Performances : USB 2.0 480 Mb/s | Renforcement : fibre aramide | Type de gaine : TPE | Blindage : protection EMI | garantie : 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.5 in [13.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Poids du produit	0.5 oz [15.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Poids brut	0.5 oz [15.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB vers Lightning
-----------------------	--------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

