

Cable Resistente USB-A a Lightning de 1 m - Negro -Acodado en un Ángulo de 90° a la Derecha - Cable de Carga y Sincronización USB Tipo A a Lightning de Fibra de Aramida Resistente - MFi - iPhone

ID del Producto: RUSBLTMM1MBR



Este cable USB a Lightning en ángulo soporta las exigencias de la carga y la sincronización de sus dispositivos móviles. Probado para un desgaste intenso, el conector Lightning en ángulo del cable le permite acceder fácilmente a su dispositivo móvil incluso durante la carga.

Con el refuerzo de fibra de aramida, el duradero cable Lightning está protegido de la tensión de los dobleces frecuentes y de las torsiones, lo que permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso.

- La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad
- Protección contra las EMI (interferencias electromagnéticas) con lámina de aluminio-mylar y apantallamiento trenzado
- La cubierta del cable de TPE (elastómero termoplástico) es más suave y flexible que un cable de PVC estándar

Construido para evitar que el conector se separe de la cubierta del cable, el moldeado de alivio de tensión extra largo ha sido probado para soportar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

- El conector Lightning proporciona 12W para cargar sus dispositivos iOS

- El escudo metálico protege la placa de circuitos de la EMI y refuerza el punto de conexión
- Alivio de tensión probado para tolerar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180 grados

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning
- Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos sin estorbo del cable
- De fácil acceso en modo vertical y horizontal

Características

- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** Longitud: 1 m - Color: Negro - Conectores: Lightning acodado a USB-A - Rendimiento: USB 2.0 - Refuerzo: Fibra de aramida - Tipo de cubierta: TPE - Blindaje: Al-Mylar
- **CON CERTIFICACIÓN MFI DE APPLE:** Cargue de forma rápida y fiable desde un cargador o un puerto USB-A a dispositivos Lightning, incluyendo AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad y Magic Mouse. Soporta transferencias de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- **CONECTOR A LA DERECHA:** El conector de 90 grados elimina la tensión y protege el puerto Lightning del iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideal para el coche, escritorios de aulas o en puntos de venta
- **CABLE FLEXIBLE:** La cubierta de TPE absorbe el la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste provocado por el uso frecuente en el coche
- **DURABLE:** Cable Lightning de 1 m con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión. Mejor fiabilidad y larga vida del cable. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones

Hardware

Política de Garantía

2 Years

	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - Conector Apple Lightning (8 pines)
Características Físicas	Color	Negro
	Estilo de Conector	En ángulo
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
	Altura del Producto	2.0 in [5.0 cm]
	Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.0 in [75.0 mm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Lightning de 1m
---------------------	---------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.