

## Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir

N° de produit: RUSBLTMM1MBR



Ce câble coudé USB vers Lightning résiste aux exigences de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure liée à une utilisation quotidienne, le connecteur coudé du câble Lightning vous permet d'accéder facilement à votre appareil mobile, même lorsqu'il est en charge.

Avec le renfort en fibre d'aramide Kevlar®, le câble Lightning durable est protégé contre les contraintes de torsions et pliages fréquents, ce qui permet au câble d'être souple sans pour autant trop s'étirer.

<ol>

- La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec feuille en aluminium-mylar et blindage tressé
- Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) plus souple et flexible qu'un câble PVC standard</ol>

Conçu pour éviter que le connecteur ne sorte de la gaine, le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180°.<ol>

- Le connecteur Lightning fournit 12 W pour charger vos appareils iOS
- La protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion
- Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180 degrés</ol>

Le modèle RUSBLTMM1MBR est un câble Lightning certifié Apple MFi qui bénéficie de la garantie

StarTech.com de 2 ans.

<small>Remarque : DuPont et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours et compagnie. </small>

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning
- Rédigez, travaillez ou jouez sans que le câble ne vous gêne
- Accès facile en mode portrait ou paysage

### Spécifications techniques

- Chargez vos appareils avec un câble conçu pour se faire discret et pour résister à vos tâches quotidiennes
- Protégé contre les contraintes de torsions fréquentes, ce câble Lightning est renforcé de fibre d'aramide
- Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180 degrés
- Créez des connexions flexibles avec ce câble Lightning certifié MFi et sa gaine en TPE souple
- Résistant aux IEM, ce câble Lightning solide et durable est équipé d'une protection en métal protégeant le circuit imprimé

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	Connecteur Apple Lightning (8 broches)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Coudé
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	2.0 in [50.0 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Poids brut	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble Lightning de 1 m
-----------------------	------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

