

Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Product ID: RUSBLTMM1MWR

Ce câble coudé USB vers Lightning résiste aux exigences de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure liée à une utilisation quotidienne, le connecteur coudé du câble Lightning vous permet d'accéder facilement à votre appareil mobile, même lorsqu'il est en charge.

Avec le renfort en fibre d'aramide Kevlar®, le câble Lightning durable est protégé contre les contraintes de torsions et pliages fréquents, ce qui permet au câble d'être souple sans pour autant trop s'étirer.

La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité. Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité. Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec feuille en aluminium-mylar et blindage tressé. Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) plus souple et flexible qu'un câble PVC standard.

Conçu pour éviter que le connecteur ne sorte de la gaine, le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180°.

Le connecteur Lightning fournit 12 W pour charger vos appareils iOS. La protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion. Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180 degrés.

Le modèle RUSBLTMM1MWR est un câble Lightning certifié Apple MFi qui bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Remarque : DuPont et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours et compagnie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning
- Rédigez, travaillez ou jouez sans que le câble ne vous gêne
- Accès facile en mode portrait ou paysage

Features

- Chargez vos appareils avec un câble conçu pour se faire discret et pour résister à vos tâches quotidiennes
- Protégé contre les contraintes de torsions fréquentes, ce câble Lightning est renforcé de fibre d'aramide
- Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180 degrés
- Créez des connexions flexibles avec ce câble Lightning certifié MFi et sa gaine en TPE souple
- Résistant aux IEM, ce câble Lightning solide et durable est équipé d'une protection en métal protégeant le circuit imprimé

Matériel

Warranty

2 Years

	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connecteur B	Apple Lightning Connector (8-pin)
Caractéristiques physiques	Couleur	White
	Style de connecteur	Angled
	Calibre du fil	22/32 AWG
	Longueur de câble	39.4 in [10 cm]
	Longueur du produit	39.4 in [10.0 cm]
	Largeur du produit	5.3 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	2.0 in [50.000 mm]
	Poids du produit	0.9 oz [26.000 g]
Informations d'emballage	Package Length	6.7 in [1.7 cm]
	Package Width	3.0 in [75.000 mm]
	Package Height	0.6 in [16.000 mm]
	Poids brut	1.6 oz [46.000 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble Lightning de 1 m

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

