

1m tålig USB-A till Blixtkabel - vitt 90° högvinklad, robust aramidfiber USB typ A till Blixtuppladdning/synkron sladd - Apple MFi-certifierad - iPhone

Produkt ID: RUSBLTMM1MWR



Den vinklade USB-till-Blixtkabeln klarar kraven på laddning och synkronisering av dina mobila enheter. Blixtkabelns vinklade kontakt har testats för hårt slitage och ger dig enkel åtkomst till din mobila enhet även när du laddar.

Med Kevlar® aramid-fiberförstärkning skyddas den varaktiga Blixtkabeln från påfrestningen av täta böjningar och vrister, vilket gör att kabeln kan böjas utan översträckning.

- Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet
- Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet
- EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning
- TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och miljövänlig

Konstruerad för att hindra kontakten från att separera från kabeljackan, provas den extra långa klämmningen så att den klarar mer än 10 000 böjcykler i 180° vinkel.

- Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter
- Metallsköld skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Ståltreilief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel

RUSBLTMM1MWR är en Apple MFi-certifierad blixtkabel som backas upp av en 2-årig garanti från StarTech.com.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter
- SMS:a, arbeta, eller spela utan att kabeln är i vägen
- Enkel åtkomst både i stående och liggande läge

Funktioner

- **HÅLLBAR:** 100 cm Kraftig Lightning-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet som ökar tillförlitligheten och kabelns livslängd. Långvarigt testat för att klara 10 000+ böjningscykler vid 180° vinkel och 5 000+ insättningar
- **FLEXIBEL KABEL:** TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk i bilen
- **HÖGERANGAD ANSLUTARE:** 90-graderskontakten eliminerar spänning och skyddar blixtporten för iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Perfekt för bilmontering, klassrumsmontering eller monterade kassaskåp
- **APPLE MFI-CERTIFIERAT:** Snabb och tillförlitlig laddning från USB-A-laddare/port till blixtenheter, inklusive AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Stöder överföring av USB 2.0 480 Mbit/s-data
- **KABELART:** Längd: 1m | Färg: vitt | Kopplingar: Vinklat ljus till USB-A | Prestanda: USB 2.0 | Förstärkning: Aramid Fiber | Typ av domkraft: TPE | Sjöfart: Al-Mylar | StjärtTech.com i 2 år

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Vinklad

Tråddimension 22/32 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 1.0 in [2.6 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Paketets längd 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 3.0 in [7.5 cm]

Paketets höjd 0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m Lightning-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.