

1 m vinklad Lightning till USB-kabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit

Produkt ID: RUSBLTMM1MWR



Denna vinklade USB till Lightning-kabel klarar av påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Lightning-kablarna har testats mot tuffa påfrestningar och slitage och den vinklade kontakten ger dig lätt åtkomst till din mobilenhet, även under laddning.

Förstärkning med Kevlar®-aramidfiber gör den slitstarka Lightning-kabeln skyddad från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas, vilket gör att kabeln kan böjas utan översträckning.

<ol>

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- Skydd mot EMI (elektromagnetiska störningar) med aluminium-mylarfolie och flätad avskärmning
- TPE-kabelhöljet (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel</ol>

Konstruktionen är avsedd att förhindra att kontakten separeras från kabeljacket och kabelns extra långa avlastningsform testas för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

<ol>

- Lightning-kontakten ger 12 W för laddning av dina iOS-enheter
- Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid en 180 graders vinkel </ol>

RUSBLTMM1MWR är en Apple MFi-certifierad Lightning-kabel som täcks av en 2-års garanti från StarTech.com.

<small>Obs.: DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company. </small>

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter
- SMS:a, arbeta, eller spela utan att kabeln är i vägen
- Enkel åtkomst både i stående och liggande läge

### Funktioner

- Ladda dina enheter med en kabel konstruerad för att inte vara i vägen och byggd för att klara din dagliga rutin
- Denna Lightning-kabel är skyddad mot påfrestningarna vid frekventa vridningar eftersom den är förstärkt med aramidfiber
- Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180 graders vinkel
- Tillhandahåll flexibla anslutningar med denna MFi-certifierade Lightning-kabel med ett mjukt TPE-hölje
- Denna kraftiga Lightning-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
-------------	-------------------------------

Connector B Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Utseende

Färg	Vit
Kontakttyp	Vinklad
Tråddimension	22/32 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
Produkt höjd	2.0 in [50.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [46.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m Lightning-kabel
-----------------	---------------------

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

