

Câble Lightning vers USB coudé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc

N° de produit: RUSBLTMM2MWR



Ce câble coudé Lightning vers USB résiste aux exigences de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Le connecteur Lightning coudé vous permet d'accéder facilement à votre appareil mobile, même lorsqu'il est en charge. Le câble est à présent plus long ce qui le rend idéal pour éliminer les restrictions de distance.

Avec le renfort en fibre d'aramide Kevlar®, le câble Lightning durable est protégé contre les contraintes de torsions et pliages fréquents, ce qui permet au câble d'être souple sans pour autant trop s'étirer.

- La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec feuille en aluminium-mylar et blindage tressé
- Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) plus souple et flexible qu'un câble PVC standard

Conçu pour éviter que le connecteur ne sorte de la gaine, le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180°.

- Le connecteur Lightning fournit 12 W pour charger vos appareils iOS
- La protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion
- Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à 180 degrés

Le modèle RUSBLTMM2MWR est un câble Lightning certifié Apple MFi qui bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

<small>Remarque : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours and Company. </small>

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning
- Rédigez, travaillez ou jouez sans que le câble ne vous gêne
- Accès facile en mode portrait ou paysage

Spécifications techniques

- Chargez vos appareils avec un câble conçu pour se faire discret et pour résister à vos tâches quotidiennes.
- Protégé contre les contraintes de torsions fréquentes, ce câble Lightning est renforcé de fibre d'aramide.
- Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180 degrés.
- Créez des connexions flexibles avec ce câble Lightning certifié MFi et sa gaine en TPE souple.
- Résistant aux IEM, ce câble Lightning solide et durable est équipé d'une protection en métal pour le circuit imprimé.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Coudé

Calibre du fil 22/32 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Hauteur du produit 2.0 in [50.0 mm]

Poids du produit 1.6 oz [45.0 g]

Informations d'emballage

Package Length 7.2 in [18.3 cm]

Package Width 3.0 in [75.0 mm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 2.5 oz [72.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble Lightning de 2 m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

