

Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 2m - Bianco

Product ID: RUSBLTMM2MWR

Questo cavo Lightning a USB con angolare è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Il connettore Lightning con angolare consente di accedere facilmente al dispositivo mobile, anche durante la ricarica, e la maggiore lunghezza del cavo è l'ideale per superare le limitazioni legate alla distanza.

Dotato di rinforzo in fibra aramidica Kevlar®, questo resistente cavo Lightning è protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni e resiste quindi alla flessione senza stiramenti eccessivi.

La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar e alla schermatura intrecciata. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard.

Realizzato in modo da evitare che il connettore si separi dalla guaina del cavo, il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.

Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS. La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi.

Il cavo Lightning RUSBLTMM2MWR è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning
- Invio di messaggi, lavoro o giochi senza intralcio dei cavi
- Facile accesso sia in modalità verticale che orizzontale

Features

- Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana.
 - Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica.
 - Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi.
 - Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido.
 - Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato.
-

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nickel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Connettore A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connettore B	Apple Lightning Connector (8-pin)
Caratteristiche fisiche	Colore	White
	Stile connettori	Angled
	Diametro filo	22/32 AWG
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	5.3 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	2.0 in [50.000 mm]
	Peso prodotto	1.6 oz [45.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	7.2 in [1.8 cm]
	Package Width	3.0 in [75.000 mm]
	Package Height	1.2 in [30.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo Lightning da 2 m

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

