

## Juniper RX-70KM-SFP-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-ZX

Produkt ID: RX70KMSFPST



RX70KMSFPST är Juniper RX-70KM-SFP-kompatibel fiber SFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiber-kabel för 1000Base-ZX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 70 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1550 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 70 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 53,972,659 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper RX-70KM-SFP garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	70 km (43.5 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1550nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel	53,972,659 hours

(MTBF)

---

Kontakt(er)

Connector A	SFP-plats
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

---

Utseende

Produktlängd	2.6 in [65.0 mm]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

---

Förpackning

Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 oz [80.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP Transceiver
-----------------	-----------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

