

## 2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Product ID: S2510BMU33



Met de S2510BMU33USB 3.0 harde-schijfbehuizing met UASP kunt u een 2,5 inch SATA III harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) via een beschikbare USB-poort aansluiten. De behuizing zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol) werkt deze 2,5 inch SATA III-behuizing 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller. Door het gebruik van een efficiënter protocol dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) vermindert UASP latentie en biedt een aanzienlijk hogere transmissiesnelheid.

Deze HDD-behuizing ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 1 TB), is compatibel met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.

De USB 3.0/SATA III-behuizing vereist geen externe voedingsadapter en is gemaakt van hoogwaardig aluminium, zodat zowel draagbaarheid als duurzaamheid zijn gegarandeerd als hij als een laptopaccessoire wordt meegenomen.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BMU33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk met USB ingeschakeld computersysteem
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

## Features

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Lichte en duurzame aluminiumbehuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Ventilator(en)	No
	Interface	USB 3.0
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Fixed
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G
<b>Prestaties</b>	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Yes
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	RAID	No
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder

<b>Connector(en)</b>	Schijfaansluitingen	SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
	Hostaansluitingen	USB 3.0 Micro-B (10 pin, SuperSpeed)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	Voeding & activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	USB-Powered
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 40C (32F to 104F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 65C (14F to 149F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
		Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Type behuizing	Aluminum and Plastic
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.7 in [1.2 cm]
	Breedte product	3.0 in [77 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15.5 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [92 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	5.3 in [1.4 cm]
	Package Width	7.0 in [1.8 cm]
	Package Height	1.7 in [42 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [216 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	2,5 inch USB 3.0 SATA III HDD-behuizing
	Meegeleverd	Producthandleiding
	Meegeleverd	Set schroeven
	Meegeleverd	45 cm USB 3.0-kabel

**\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.**