

Box esterno in alluminio per dischi rigidi SATA III 2,5" USB 3.0 con UASP e cavo incorporato

ID prodotto: S2510BMU33CB



Il box esterno per dischi rigidi USB 3.0 a SATA con UASP S2510BMU33CB permette il collegamento di un disco rigido (HDD) SATA da 2,5" o di un'unità a stato solido (SSD) mediante una porta USB disponibile.

Al fine di massimizzare la portabilità, il box esterno è dotato di un cavo USB 3.0 incorporato e non richiede un adattatore di alimentazione esterno riducendo al minimo il numero di accessori esterni. Il cavo può essere riposto in modo sicuro e discreto quando il dispositivo non è in funzione al fine di evitare danni o grovigli.

Al fine di utilizzare al meglio l'intero potenziale di SSD/HDD SATA III, il box esterno supporta il protocollo UASP che consente velocità di trasferimento fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un controller host dotato di UASP. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno USB 3.0 presenta un design elegante con una struttura in alluminio di alta qualità e la ventilazione, assicurando un'efficace dissipazione del calore.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510BMU33CB supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S2510BMU33CB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.


UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del

processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità di laptop o desktop dotati di USB 3.0 con UASP per maggiori velocità di trasferimento
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Può essere utilizzato come un disco rigido portatile come accessorio del laptop
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione praticamente a qualsiasi sistema di computer dotato di USB
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Cavo USB 3.0 incorporato
- Supporto UASP (Attached SCSI Protocol Specification revisione 1.0)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

- Alimentazione USB
- Resistente box esterno in alluminio

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti da 2,5"	1
Altezza delle unità supportate	7mm
	9.5mm
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	10%~90% RH

Caratteristiche fisiche

Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.4 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [8.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Larghezza del Pacco	7.2 in [18.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [193 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD USB 3.0 a SATA 2,5"
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.