

Gabinete USB 3.0 UASP de Aluminio con Cable Integrado para Disco Duro de 2.5" SSD HDD SATA III

ID del Producto: S2510BMU33CB



El gabinete de disco duro USB 3.0 SATA con UASP disponible, modelo S2510BMU33CB, permite conectar una unidad de disco duro SATA HDD o SSD (estado sólido) de 2,5" a una computadora, a través de un puerto USB disponible.

Para obtener máxima portabilidad, la caja incluye un cable USB 3.0 integrado que no requiere adaptador de alimentación externo, lo cual minimiza los accesorios externos. El cable se puede guardar de forma segura y discreta cuando el dispositivo no está en funcionamiento, a fin de evitar daños o nudos.

Para aprovechar al máximo todo el potencial de un disco duro SATA III SSD/HDD, el gabinete es compatible con UASP, lo cual ofrece velocidades de transferencia un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador de anfitrión con UASP disponible. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

El gabinete con USB 3.0 tiene un diseño elegante y está fabricado con aluminio de alta calidad, a la vez que ofrece buena circulación de aire para una excelente disipación del calor.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S2510BMU33CB soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S2510BMU33CB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, un gabinete StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite aprovechar mejor las computadoras de escritorio y laptops con USB 3.0 y UASP disponible, para velocidades de transferencia de datos más rápidas
- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para computadoras de escritorio, laptops o netbooks
- Úselo como una unidad de disco duro portátil que puede llevar con su laptop
- Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo
- Comparta archivos grandes entre computadoras en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Permite agregar almacenamiento adicional a casi cualquier sistema de computadora con puerto USB disponible
- Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o bien convierta la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento

Características

- Cable integrado USB 3.0
- Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Alimentación USB
- Caja de aluminio sólida

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
Altura(s) posible(s) de la unidad	7mm 9.5mm
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053 - 6G

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 7200 RPM

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos Ambientales



Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humedad	HR 10%~90%

Características Físicas

Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	5.7 in [14.4 cm]
Ancho del Producto	3.3 in [83 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [193 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Gabinete USB a SATA de 2.5"
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

