

2,5 inch USB 3.0 aluminium SATA III harde-schijfbehuizing met UASP en ingebouwde kabel

Productcode: S2510BMU33CB



Met de S2510BMU33CB voor UASP geschikte USB 3.0 SATA harde-schijfbehuizing kunt een 2,5 inch SATA-harde schijf (HDD) of solid state drive via een beschikbare USB-poort op uw computer aansluiten.

Voor maximale mobiliteit is de behuizing voorzien van een USB 3.0 kabel en de behuizing heeft geen externe voedingsadapter nodig, waardoor slechts minimale externe accessoires noodzakelijk zijn. De kabel kan veilig en discreet worden opgeborgen, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, om beschadiging of kabelwarboel te voorkomen.

Om alle mogelijkheden van uw SATA III SSD/HDD beter te kunnen gebruiken, ondersteunt de behuizing UASP. Hierdoor zijn transmissiesnelheden tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0 mogelijk, als de behuizing gecombineerd wordt met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De USB 3.0-behuizing heeft een slank design met een hoogwaardige aluminium constructie en ventilatie voor een uitstekende warmteafvoer.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BMU33CB alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S2510BMU33CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig

heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Profiteer van USB 3.0 laptops of desktops met UASP voor snellere datatransmissie
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Gebruik als een draagbare harde schijf die met uw laptop meegaat
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Ingebouwde USB 3.0 kabel
- UASP-ondersteuning (Attached SCSI Protocol-specificatie revisie 1.0)
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Gevoed via USB
- Stevige aluminium behuizing

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0

Bus type	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal 2,5 inch bays	1
Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm 9.5mm
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen



Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.7 in [14.4 cm]
Breedte product	3.3 in [83 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [193 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

