

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskskabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Produkt ID: S2510BMU33CB



Det UASP-kapabla USB 3.0 SATA-hårddiskskabinettet S2510BMU33CB låter dig ansluta en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till datorn genom en ledig USB-port.

För att maximera bärbarheten har kabinettet en inbyggd USB 3.0-kabel och då ingen extern strömadapter krävs minskar behovet av externa tillbehör. Kabeln stoppas säkert och diskret undan när enheten inte används för att förhindra skador och sladdhärvor.

För att ännu bättre utnyttja den fulla potentialen hos SATA III SSD/HDD-enheter stöder kabinettet UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

USB 3.0-kabinettet har en slimmad design med aluminiumkonstruktion och ventilation av hög kvalitet för utmärkt värmeavledning.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S2510BMU33CB alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.


S2510BMU33CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra nytta av USB 3.0-kapabla bärbara och stationära datorer med UASP för snabbare överföringshastigheter
- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Använd som en bärbar hårddisk som kan bäras med tillsammans med den bärbara datorn
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Lägg till extra lagring till nästan vilket USB-kapabelt datorsystem som helst
- Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Inbyggd USB 3.0-kabel
- UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Strömförsörjd via USB
- Kabinett i solitt aluminium

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	1
Stödda enhetshöjd(er)	7mm 9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet	10 %~90 % RH

Utseende

Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
Produktlängd	5.7 in [14.4 cm]
Produktbredd	3.3 in [8.3 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	3.5 oz [100 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
Paketets bredd	7.2 in [18.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.8 oz [193 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till 2,5" SATA HDD-kabinett
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.