

Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

ID prodotto: S2510BPU337



Questo box esterno per unità tascabili di dimensioni ridotte è appositamente progettato per unità da 7 mm e consente di trasformare un disco rigido o un'unità a stato solido sottili in una soluzione di archiviazione esterna collegata mediante USB 3.0 con supporto del protocollo UASP. Grazie al design sottile ma resistente, questo box esterno si adatta perfettamente alle unità da 7 mm eliminando il movimento delle unità all'interno del box che potrebbe costituire un problema nel caso di un box esterno con un collegamento allentato.

Per risparmiare tempo durante il trasferimento di dati da e verso l'SSD o HDD da 7 mm, questo box esterno dotato di UASP supporta velocità di trasferimento fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un computer host con supporto UASP.

Inoltre, questo box esterno è alimentato tramite USB, diminuisce così il numero di accessori da portare in viaggio in quanto non è necessario un adattatore di alimentazione.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510BPU337 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno

StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione praticamente a qualsiasi sistema di computer dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Supporta le unità con altezza di 7 mm
- Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Installazione senza utensili
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Compatibile con USB revisione 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

Ventola/e	No
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 2 TB

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Umidità 10% RH ~ 95% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Altezza max unità	0.3 in [7 mm]
Lunghezza prodotto	5.0 in [12.6 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [9.5 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [44 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	3.7 in [93 mm]
Package Height	1.7 in [44 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [132 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Box esterno SSD/HDD USB 3.0 a 2,5"
	Cavo USB 3.0
	Supporto di installazione per unità da 5 mm
	Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

