

Hårddiskabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Produkt ID: S2510BPU337



Det smala kabinettet i fickstorlek är särskilt utformat för enheter på 7 mm så att du kan göra om din tunna hårddisk eller SSD-enhet till en extern lagringslösning som ansluts genom UASP-kapabel USB 3.0. Enheter på 7 mm passar perfekt i kabinettet med sin tunna men ändå hållbara design och eliminerar enhetsrörelser inuti kabinettet, vilket kan vara ett problem i kabinett med lösare passform.

För att spara tid vid dataöverföringar till och från din SSD eller HDD på 7 mm stöder detta UASP-kapabla kabinett överföringshastigheter som är upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värddator.

Dessutom drivs kabinettet via USB så att du inte behöver ta med dig en strömadapter när du är på resande fot.


För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S2510BPU337 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet
- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Uppgradera från kabinett med USB 2.0 till snabbare USB 3.0
- Lägg till extra lagring till nästan vilket USB-kapabelt datorsystem som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Gör om en oanvänd enhet till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Stöder 7 mm höga enheter
- Stöder USB Attached SCSI Protocol (UASP)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Verktygslös installation
- Strömförses direkt från USB-porten

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in

	Enhetstyp	SATA
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 - 6G
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 5400 RPM
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	10 %~95 % RH
Utseende		
	Färg	Svart

Kabinetttyp	Av plast
Maximal enhetshöjd	0.3 in [7 mm]
Produktlängd	5.0 in [12.6 cm]
Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	3.7 in [9.4 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [132.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till 2,5" SSD/HDD-kabinett
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Installationsplatta för enheter på 5 mm
	1 - Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.